

Cisco SFP-H10GB-CU5M Kompatibel 5m 10G SFP+ till SFP+ Direct Attach-kabel Twinax
- 10GbE SFP+ Koppar DAC 10 Gbps Lågeffekt Passiv Mini GBIC/Transceiver Modul DAC
Firepower ASR920 ASR9000

Produkt ID: SFPCMM5M



SFPCMM5M är en Cisco-kompatibel SFP+-kopparkabel för direktanslutning som utformats, programmerats och testats för att fungera med Cisco®-switchar och -routrar och uppfyller MSA-industristandarder.

Den här passiva twinaxkabeln i koppar stöder 10 Gigabit Ethernet-applikationer via SFP+-portar (Mini-GBIC). SFP+-kopparkabeln är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

SFP+-kabel med låg effekt och latens, avsedd för höghastighetsprestanda. Ett kostnadseffektivt alternativ till fiberoptiska kabelanordningar med stöd för applikationer på kort avstånd som punkt-till-punkt racknätverksswitchrar eller serveranslutningar.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Använd med 10Gb Ethernet och fiberkanaler

- Nätverksswitch/serveranslutningar för punkt-till-punkt till samma hylla eller till andra hyllor (Storage Area Networks (SAN), Network Attached Storage (NAS), lagringsservrar m.m.)

Funktioner

- 100 % kompatibilitet med Cisco-utrustning garanterad
- Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
- Uppfyller MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning på mindre än 0,5 W
- StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride

Prestanda

Impedans	100 Ohm
Kompatibla nätverk	10 Gbps
Strömförbrukning	< 0.5 W

Kontakt(er)

Connector A	1 - SFP+
Connector B	1 - SFP+

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C
Förvaringstemperatur	-40°C to 80°C

Utseende

Produktlängd	16.4 ft [5.0 m]
Produktbredd	0.6 in [1.4 cm]

	Produkthöjd	0.5 in [1.2 cm]
	Produktvikt	11.0 oz [311.0 g]
Förpackning		
	Paketets längd	7.8 in [19.9 cm]
	Paketets bredd	9.9 in [25.1 cm]
	Paketets höjd	1.3 in [3.3 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	11.1 oz [314.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - 5 m SFP+ 10-Gigabit Ethernet-twinaxkabel (10GbE)
Warranty Information		
	Warranty	Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.