

Cisco SFP-H10GB-ACU10M kompatibel - SFP+ -Direktanschlusskabel - 10 m

Produkt-ID: SFPH10GACU10



Das SFPH10GACU10 ist ein Cisco SFP-H10GB-ACU10M-kompatibles SFP+-Kupfer-Direktverbindungs kabel, das speziell für die Zusammenarbeit mit Cisco®-kompatiblen Switches und Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde und MSA-Branchenstandards entspricht.

Dieses aktive Twinax-Kupferkabel unterstützt 10-Gigabit-Ethernet-Anwendungen, die über SFP+-Anschlüsse (Mini-GBIC) verbunden sind. Dieses SFP+-Kupferkabel ist Hot-Swap-fähig, wodurch Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.

Dieses Low-Power-SFP+-Kabel mit geringer Latenz bietet eine kostengünstige Highspeed-Alternative zu Glasfaserkabeln für Anwendungen über kurze Distanzen wie Point-to-Point-Verbindungen im Rack für Netzwerkswitches oder Server.

StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Für den Einsatz in 10-Gb-Ethernet-Netzwerken

- Point-to-Point-Verbindungen zwischen Racks für Netzwerkswitches oder Server

Merkmale

- SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
- Garantiert 100 % Kompatibilität mit Cisco SFP-H10GB-ACU10M
- Nutzt eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln
- Erfüllt die Anforderungen der Multi-Source-Vereinbarung (MSA)
- Hot-Swap-fähig
- Niedriger Stromverbrauch von weniger als 0,5 W

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Compatible Brand Cisco

Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride

Kabeltyp Active Copper Cable

Leistung

Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s

Impedanz 100 Ohm

Kompatible Netzwerke 10 Gbit/s

Stromverbrauch < 0.5 W (per end)

Steckverbinder

Steckverbinder A 1 - SFP+

Steckverbinder B 1 - SFP+

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Lagertemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Produktlänge	32.8 ft [10.0 m]
Produktbreite	0.6 in [1.4 cm]
Produkthöhe	0.5 in [1.2 cm]
Produktgewicht	12.5 oz [354.0 g]

Verpackungsinform
ationen

Paketlänge	7.8 in [19.9 cm]
Paketbreite	9.8 in [24.8 cm]
Pakethöhe	1.4 in [3.6 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	13.5 oz [382.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - SFP+-Kabel
--------------------	----------------

Garantieinformatio
nen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.