

Cisco SFP-H10GB-ACU7M kompatibel - SFP+ Direktanschlusskabel - 7m

Produkt-ID: SFPH10GBACU7



Das SFPH10GBACU7 ist ein Cisco SFP-H10GB-ACU7M-kompatibles SFP+-Kupfer-Direktanschlusskabel, das speziell für die Zusammenarbeit mit Cisco®-kompatiblen Switches und Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde und MSA-Branchenstandards entspricht.

Dieses aktive Twinax-Kupferkabel unterstützt 10-Gigabit-Ethernet-Anwendungen, die über SFP+-Anschlüsse (Mini-GBIC) verbunden sind. Dieses SFP+-Kupferkabel ist Hot-Swap-fähig, wodurch Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.

Dieses Low-Power-SFP+-Kabel mit geringer Latenz bietet eine kostengünstige Highspeed-Alternative zu Glasfaserkabeln für Anwendungen über kurze Distanzen wie Point-to-Point-Verbindungen im Rack für Netzwerkschwitches oder Server.

StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Für den Einsatz in 10-Gb-Ethernet-Netzwerken

- Point-to-Point-Verbindungen zwischen Racks für Netzwerkswitches oder Server

Merkmale

- Garantiert 100 % Kompatibilität mit Cisco SFP-H10GB-ACU7M
- Nutzt eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln
- Erfüllt die Anforderungen der Multi-Source-Vereinbarung (MSA)
- Niedriger Stromverbrauch von weniger als 0,5 W
- SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
- Hot-Swap-fähig

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp	Active Copper Cable

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	10 Gbit/s
Impedanz	100 Ohm
Kompatible Netzwerke	10 Gbit/s
Stromverbrauch	< 0.5 W (per end)

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - SFP+
Steckverbinder B	1 - SFP+

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
--------------------	-----------------------------

Lagertemperatur		-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Produktlänge	23.0 ft [7.0 m]
	Produktbreite	0.6 in [1.4 cm]
	Produkthöhe	0.5 in [1.2 cm]
	Produktgewicht	8.2 oz [231.0 g]
Verpackungsinformationen	Paketlänge	7.8 in [19.8 cm]
	Paketbreite	8.5 in [21.5 cm]
	Pakethöhe	1.0 in [2.5 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	8.9 oz [252.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - SFP+-Kabel
Garantieinformationen		
	Warranty	Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.