

Étagère Rack 19 pouces 1U - Plateau Rackable Universel - Étagère Baie de Brassage -  
Étagère Cantilever Rack 19" - Capacité 25kg - Rangement Rack Informatique -  
Profondeur 30cm (12"), Noir

Nº de produit: SHELF-1U-12-FIXED-S



Le SHELF-1U-12-FIXED-S vous permet d'ajouter une étagère 1U de 30cm (12 pieds) de profondeur à tout rack ou armoire 19 pouces conforme à la norme EIA-310.

#### Construction de qualité

L'étagère pour rack fixe peut contenir jusqu'à 25 kg d'équipement et est construite avec de l'acier laminé à froid SPCC de 2,0 mm de qualité commerciale pour une durabilité et une robustesse à long terme. Accueillez vos accessoires ou dispositifs non montables pour faciliter l'accès ou la connectivité à votre équipement.

#### Deux options d'installation

Vous pouvez installer l'étagère pour rack 1U en utilisant l'une des deux orientations différentes pour le montage. La standard, avec la lèvre tournée vers le bas ou inversée avec la lèvre tournée vers le haut qui empêche votre équipement de glisser.

#### Matériel inclus

Inclus de manière pratique des écrous cage carrés M6 et des vis M6 pour installer votre équipement en un rien de temps.

#### Certifications, rapports et compatibilité

## Applications

### Spécifications techniques

- **SUPPORT UNIVERSEL 19"** : Cette étagère serveur 1U pour racks serveurs 19" conformes à la norme EIA-310, peut accueillir une profondeur interne de 30,5 cm (12") pour vos données, IT, de réseau ou autres de marques telles que APC, Dell, Lenovo et HPE
- **CONCEPTION DURABLE** : Construite en acier laminé à froid SPCC commercial de 2 mm d'épaisseur, l'étagère d'armoire montée à l'avant garantit la durabilité et supporte un poids total de 25 kg, ce qui en fait l'étagère de rack parfaite pour tout environnement
- **INTÉGRITÉ STRUCTURELLE** : Fabriqué avec des lèvres avant et arrière orientées vers le bas qui n'utilisent qu'un minimum d'espace, préservant ainsi l'espace vertical ; Les lèvres orientées n'interfèrent pas lors de la mise en place/retrait de l'équipement
- **ACCÈS FACILE** : L'étagère peut être utilisée pour les modems, routeurs, points d'accès Wi-Fi et autres équipements IT/réseaux/télécoms qui ne peuvent pas être montés sur un rack et accéder aux outils et fournitures utilisés
- **AVANTAGE STARTECH.COM** : Le choix des professionnels de l'IT depuis plus de 30ans, cette étagère serveur 1U est garantie à vie par StarTech.com, y compris une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

---

#### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Hauteur U	1U
Gestion de câbles	Non

---

#### Performance

Weight Capacity (Stationary)	55.1 lb [25 kg]
---------------------------------	-----------------

---

#### Caractéristiques physiques

Longueur du produit	12.0 in [30.5 cm]
Largeur du produit	19.0 in [48.3 cm]
Hauteur du produit	1.7 in [4.3 cm]
Poids du produit	5.5 lb [2.5 kg]

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	14.7 in [37.4 cm]
Largeur du Colis	21.5 in [54.7 cm]
Hauteur du Paquet	4.9 in [12.5 cm]
Poids brut	7.1 lb [3.2 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Étagère
	4 - Écrous à cage carrés M6
	4 - Vis de cage M6
	4 - Rondelles de plastique
	1 - Guide de démarrage rapide

---

Informations de  
garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

