

1 HE 19" Fachboden für Netzwerk Schrank - Freitragende Perforierte Rack Ablage für Serverschrank/Rack - Frontmontage - 25 kg Tragkraft - 50 cm Tiefe - Belüftet

Produkt-ID: SHELF-1U-20-FIXED-V



Mit dem SHELF-1U-20-FIXED-V können Sie jedes EIA-310 konforme 19 Zoll Netzwerk oder Server Schrank um ein 1HE 50 cm tiefes perforiertes Fachboden erweitern. Der Fachboden ist perforiert, um die Luftzirkulation zu verbessern und die Temperaturen in Ihrem Rack zu senken.

Hochwertige konstruktion

Der perforierte Fachboden kann bis zu 25 kg aufnehmen und ist aus 2,0 mm SPCC-Stahl gefertigt, der für eine lange Lebensdauer und Robustheit sorgt. Hier können Sie Ihr Zubehör oder nicht montierbare Geräte unterbringen, um den Zugang zu Ihren Geräten zu erleichtern oder sie anzuschließen.

Maximale Belüftung

Der perforierte Fachboden sorgt für eine bessere Luftzirkulation und trägt dazu bei, dass die Wärme von den Geräten abgeleitet wird, was einen längeren und kühleren Betrieb ermöglicht.

Montageteile inklusive

Praktischerweise sind M6 Vierkant-Käfigmuttern und M6 Schrauben im Lieferumfang enthalten, damit Sie Ihre Ausrüstung im Handumdrehen aufbauen können.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

Merkmale

- **UNIVERSELLER 19" EINSATZ:** Dieses 1HE Perforiertes Netzwerk Schrank Fachboden ist für EIA-310 konforme 19 Zoll Netzwerk Schränke ausgelegt und Innentiefe von 50 cm für Ihre Daten-, IT-, Netzwerk- oder andere Geräte von Marken wie APC, Dell, Lenovo und HPE
- **LANGLEBIGES DESIGN:** Der robuste, an der Vorderseite montierte Fachboden aus 2,0 mm dickem SPCC-Stahl gewährleistet Langlebigkeit und unterstützt ein Gesamtgewicht von 25 kg, was ihn zum perfekten Regalboden für jede Umgebung macht.
- **MAXIMALE BELÜFTUNG:** Die perforierte Bodenplatte des Fachbodens trägt zur Verbesserung der Luftzirkulation bei, damit die Wärme effektiv von den Geräten abgeleitet werden kann.
- **EINFACHER ZUGANG:** Das Regal kann für Modems, Router, WLAN Zugangspunkte und andere IT-/Netzwerk-/Telekommunikationsgeräte verwendet werden, die nicht in Rack montiert werden können, oder zur Aufbewahrung und Zugriff auf Werkzeuge und Zubehörteile
- **STARTECH.COM VORTEIL:** Seit über 30 Jahren die bevorzugte Wahl von Computerfachleuten, dieser 1HE Fachboden bietet lebenslange Garantie von StarTech.com, einschließlich einer kostenlosen 24/5 mehrsprachigen technischen lebenslangen Unterstützung

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Rahmentyp	Stahl
U-Höhe	1U
Kabelmanagement	Nein
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

Leistung

Weight Capacity (Stationary)	55.1 lb [25 kg]
------------------------------	-----------------

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Interne Breite	17.2 in [43.6 cm]
Interne Tiefe	20.0 in [50.8 cm]

Produktlänge	20.0 in [50.8 cm]
Produktbreite	19.0 in [48.3 cm]
Produkthöhe	1.7 in [4.3 cm]
Produktgewicht	7.7 lb [3.5 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	22.2 in [56.3 cm]
Paketbreite	22.4 in [56.9 cm]
Pakethöhe	4.8 in [12.3 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	10.3 lb [4.7 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Fachboden
	4 - Kunststoffunterlegscheiben
	4 - M6-Montageschrauben
	4 - M6-Vierkantkäfigmuttern
	1 - Kurzanleitung

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.