

2U 19 Zoll Fachboden für Rack - Perforierte, freitragende rack ablage mit zentrierter befestigung - Belüftete rack ablage - Belastbarkeit 91kg - 35,6cm tief

Produkt-ID: SHELF-2U-14-CENTER-V



Mit dem SHELF-2U-14-CENTER-V können Sie jedes EIA-310 konforme 19 Zoll Rack mit einem 2HE 35,6 cm tiefen Fachboden ergänzen. Der Fachboden ist perforiert, um die Luftzirkulation zu verbessern und die Temperatur in Ihrem Rack zu senken.

Hochwertige konstruktion

Der mittig montierte Fachboden kann bis zu 91 kg an Geräten aufnehmen und ist aus 1,5 mm dickem, kaltgewalztem SPCC-Stahl gefertigt, der für eine lange Lebensdauer und Robustheit sorgt. Hier können Sie Ihr Zubehör oder nicht montierbare Geräte unterbringen, um den Zugang zu Ihren Geräten zu erleichtern oder sie anzuschließen.

Maximale Belüftung

Der perforierte Fachboden sorgt für eine bessere Luftzirkulation und trägt dazu bei, dass die Wärme von den Geräten abgeleitet wird, was einen längeren und kühleren Betrieb ermöglicht.

Montageteile inklusive

Praktischerweise sind M6 Vierkant-Käfigmuttern und M6 Schrauben im Lieferumfang enthalten, damit Sie Ihre Ausrüstung im Handumdrehen aufbauen können.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

Merkmale

- **UNIVERSELLER 19" EINSATZ:** Dieses 2HE Perforiertes, zentriertes Fachboden ist für EIA-310 konforme 19 Zoll Racks ausgelegt und Innentiefe von 35,6 cm für Ihre Daten-, IT-, Netzwerk- oder andere Geräte von Marken wie APC, Dell, Lenovo und HPE
- **MITTENMONTAGE FACHBODEN:** Der mittig montierte Fachboden ermöglicht einen einfachen Zugang zur Vorder- und Rückseite des Geräts, was eine einfache Installation, Wartung und Kabelführung ermöglicht
- **LANGLEBIGES DESIGN:** Der robuste, an der mitte montierte freitragender Fachboden aus 1,5 mm dickem SPCC-Stahl gewährleistet Langlebigkeit und unterstützt ein Gesamtgewicht von 91 kg, was ihn zum perfekten Regalboden für jede Umgebung macht.
- **MAXIMALE BELÜFTUNG:** Die perforierte Bodenplatte des Fachbodens trägt zur Verbesserung der Luftzirkulation bei, damit die Wärme effektiv von den Geräten abgeleitet werden kann.
- **STARTECH.COM VORTEIL:** Seit über 30 Jahren die bevorzugte Wahl von Computerfachleuten, dieser 2HE perforierter Fachboden bietet lebenslange Garantie von StarTech.com, einschließlich einer kostenlosen 24/5 mehrsprachigen technischen lebenslangen Unterstützung

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Rahmentyp	Stahl
U-Höhe	2U
Kabelmanagement	Nein
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

Leistung

Weight Capacity (Stationary)	200.7 lb [91 kg]
------------------------------	------------------

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Interne Breite	19.0 in [48.3 cm]
Interne Tiefe	13.7 in [34.9 cm]

Produktlänge	14.0 in [35.6 cm]
Produktbreite	19.0 in [48.3 cm]
Produkthöhe	3.4 in [8.7 cm]
Produktgewicht	5.1 lb [2.3 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	16.1 in [40.8 cm]
Paketbreite	21.7 in [55.0 cm]
Pakethöhe	4.8 in [12.1 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	7.4 lb [3.4 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Fachboden
	10 - M6-Vierkantkäfigmuttern
	10 - M6-Montageschrauben
	10 - Kunststoffunterlegscheiben
	1 - Kurzanleitung

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.