

Etagère d'armoire serveur coulissante de 55 cm de profondeur

N° de produit: SLIDESHELF D



L'étagère d'armoire serveur coulissante noire de 55 cm de profondeur SLIDESHELF D vous permet d'ajouter une étagère coulissante/support à clavier 2 en 1 qui vous aide à diminuer les coûts et à augmenter la productivité. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

À mesure que vos besoins évoluent concernant votre armoire serveur, l'étagère SLIDESHELF D change pour vous permettre de l'utiliser comme étagère coulissante robuste ou tiroir 1U avec une capacité de charge de 25 kg. Retournez simplement le tiroir installé et il devient une étagère pouvant accueillir un écran, un ordinateur portable ou tout autre équipement de diagnostic. Une poignée facile à dissimuler se déploie pour une meilleure préhension, puis se cache rapidement.

L'étagère de rack comprend tous les outils nécessaires à son installation. De plus, elle est compatible avec les racks et armoires 48 cm standard de 55 cm de profondeur, dont les armoires StarTech.com 7236CABINET, RK2236BKF, RK4236BK et DuraRak RK4236BKNS.

Bénéficie d'une garantie à vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Pour l'utilisation avec des armoires ou des racks de serveur d'une largeur de 48 cm
- Obtenez de l'espace de stockage coulissant additionnel pour le matériel essentiel

Spécifications techniques

- Utilisation comme étagère coulissante ou tiroir 1U une fois retournée
- Capacité de charge de 25 kg
- Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d'achats GSA (General Services Administration)
- Profondeur de 55 cm
- Construction robuste en acier laminé à froid
- Ensemble des rails et de la quincaillerie de fixation compris

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Type de cadre	Acier
Hauteur U	1U
Gestion de câbles	Non

Performance

Weight Capacity (Stationary)	55.2 lb [25 kg]
------------------------------	-----------------

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	21.9 in [55.7 cm]
Largeur du produit	19.0 in [48.2 cm]
Hauteur du produit	1.7 in [4.4 cm]
Poids du produit	12.6 lb [5.7 kg]



Profondeur de montage 24.0 in [61.0 cm]
maximal

Profondeur de montage 20.0 in [50.8 cm]
minimale

Informations
d'emballage

Package Length	24.8 in [63.0 cm]
Package Width	19.0 in [48.3 cm]
Package Height	2.9 in [7.4 cm]
Poids brut	14.5 lb [6.6 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Étagère coulissante 1U
	2 - Fixation en façade ou à l'arrière
	2 - Rails
	1 - Paquet de quincaillerie comprenant vis, écrous et boulons
	8 - Vis M5 avec rondelle
	8 - Écrous cage M5

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

