

USB till Slimline SATA CD/DVD kabinett för optisk enhet

Produkt ID: SLMSOPTB



Omvandla en optisk Slim SATA CD/DVD-enhet till en bärbar, extern USB 2.0 plug-and-play-CD/DVD ROM/läsare

SLMSOPTB extern USB Slimline CD/DVD-enhetskabinett har Slim SATA-gränssnitt så att du kan ansluta till en Slimline SATA Notebook CD/DVD R/W-enhet och en USB 2.0 mini B-anslutning till PC, Notebook eller Netbook.

Detta kompakta, externa kabinett för optiska enheter i kraftigt aluminiumchassi är utformat för att vara hållbart och bärbart samt täcks av en två-årsgaranti från StarTech.com.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Lägg till en extern optisk enhet till en PC, Notebook eller Netbook som saknar CD/DVD-enhet
- Omvandla en extra optisk Slim SATA-enhet till en extern USB-ansluten optisk enhet
- Bärbar extern optisk USB 2.0-enhet för bärbara datorer

Funktioner

- Kompakt, hållbart, kraftigt aluminiumchassi
- Standard Slim SATA-gränssnitt, kompatibelt med de flesta Slim SATA CD/DVD-enheter

- Drivs via USB, inklusive en USB "Y"-kabel för extra ström
- Varken programvara eller drivrutiner behövs
- Stödjer plug-and-play
- Överföringshastigheter på upp till USB 2.0 480 Mbps, bakåtkompatibelt med USB 1.1
- Uppfyller USB-IF-specifikationer för USB-masslagringsklassificering
- Uppfyller SATA I-/II-specifikationer
- Ett förpackning med små självhäftande gummifötter medföljer

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	USB 2.0
Antal enheter	1
Enhetstyp	Slimline SATA
Chipset-ID	SunplusIT - SPIF303

Prestanda

Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
UASP-stöd	Nej

Kontakt(er)

Enhetskontakter	Slimline SATA (13-stifts, data & ström)
Värdkontakter	USB Mini-B (5-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet	10~90% RH



Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Aluminium
Produktlängd	5.9 in [15.1 cm]
Produktbredd	5.4 in [13.6 cm]
Produkt höjd	0.8 in [20 mm]
Produktvikt	9.5 oz [270 g]

Förpackning

Package Length	8.3 in [21.2 cm]
Package Width	1.9 in [48 mm]
Package Height	6.9 in [17.6 cm]
Fraktvikt (förpackning)	15.2 oz [430 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Smalt optiskt kabinett
	60 cm lång USB "Y"-kabel
	Förpackning med monteringskruvar
	Förpackning med gummifötter
	Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

