

## 50cm Slimline SATA Buchse auf SATA mit SATA Netzkabel - SATA Kombikabel

Produkt-ID: SLSATAF50CMS



Der 50 cm Slimline-Adapter SLSATAF50CMS verfügt über eine (7-polige) SATA-Datenbuchse und einen SATA-Stromanschluss an einem Ende und einer Slimline Serial ATA-Buchse am anderen Ende, sodass Sie ein optisches Slimline-Laufwerk an einen SATA-Controller und Stromanschluss angeschlossen werden kann.

Dank voller Unterstützung von SATA 3-Datenübertragungsraten und einer neuen und verbesserten Architektur bietet dieser innovative Kabeladapter die für die Vereinfachung der Migration auf Slimline SATA-Laufwerke benötigten Anschlüsse.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



### Anwendungen

- Fügen Sie einem Desktop-PC über einen SATA-Daten- und Stromanschluss ein optisches Slimline-Laufwerk hinzu

### Merkmale

- Entspricht den seriellen ATA II Spezifikationen
- Bietet 50 cm Länge für größere Flexibilität

---

Leistung

Garantiebestimmungen Lifetime

Typ und Rate SATA III (6 Gbps)

---

Steckverbinder

Steckverbinder A 1 - Slimline SATA (13-polig, Daten und Strom)

Steckverbinder B 1 - SATA (7-polig, Daten)

1 - SATA-Strom (15-polig)

---

Physische  
Eigenschaften

Farbe Rot

Drahtstärke 26 AWG (0.404 mm)

Kabellänge 1.6 ft [0.5 m]

Produktlänge 19.7 in [50.0 cm]

Produktbreite 0.0 in [0.0 cm]

Produkthöhe 0.0 in [0.0 cm]

Produktgewicht 1.0 oz [28.0 g]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1

Paketlänge 4.9 in [12.5 cm]

Paketbreite 3.5 in [90.0 mm]

Pakethöhe 0.8 in [20.0 mm]

Versandgewicht (Verpackung) 1.1 oz [30.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - 50 cm Slimline SATA-Buchse auf SATA mit SATA-Stromkabeladapter

---

Garantieinformationen

Warranty

Lifetime

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.