

USB Type-C接続SATA M.2 SSDケース USB 3.1 (10Gbps) Micro B – USB-C変換ケーブル付属

製品ID: SM21BMU31C3



携帯性に優れたデータストレージをUSB-C™ ポート搭載のコンピュータに追加できるコンパクトM.2 SSD ケース。MacBook、Chromebook Pixel™、Dell™ XPSその他多くのノートパソコンに最適です。USB 3.1 Gen 2 接続で10Gbps のスループットに対応し、SATA M.2ドライブを高速ストレージソリューションとして使用することができます。

スリムなポケットサイズのM.2 NGFF SATA SSDケースは、モバイルユーザーによる使用を前提に、ノートパソコン バッグに軽く収まる小型設計になっています。軽量ながら頑丈なアルミ筐体は、移動中のダメージに強い耐久性を備えています。

本体には通気孔がついており、熱のこもりを防ぎ最適な動作温度を保持します。

本製品は、最大10GbpsというUSB 3.1 Gen 2のデータ転送速度に対応しており、M.2 NGFF SATA ドライブのスピードを活用することができます。また、UASPにも対応しているため、UASP対応のホストコンピュータに接続する場合は、さらに高速な転送スピードを得ることができます。

このケースは、タブレット、ノートパソコン、デスクトップコンピュータで使用することができ、Thunderbolt 3 USB-Cポート搭載のホストと互換性があります。

このケースは、一般的なM.2 SATA SSDのすべてと互換性があり、30mm (2230)、42mm (2242)、60mm (2260)、80mm (2280)など、複数のドライブサイズに対応しています。

認証、レポート、互換性



用途

・M.2 SATA SSD を使用し、モバイル用途のUSB-C対応コンピュータで高速データアクセスを実現

- ・ M.2 SATA SSDをUSB 3.1 Gen 2外付けドライブとして再利用
- ・ 高性能SATA M.2 SSDを外付けドライブとして使用し、ファイルを高速で転送

製品の特長

- ・ SATA M.2 SSDをUSB-C対応ホストの高速外付けストレージとして活用 (USB-Cケーブル付属)
- ・ USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)に対応
- ・ Thunderbolt 3 USB-C ポート互換
- ・ 理想的な放熱を行う通気孔付きのアルミ筐体
- ・ 一般的なM.2 SATA SSD (30mm、42mm、60mm、80mm)に対応し、幅広い互換性を提供
- ・ M.2 NVMe、AHCI PCI-Express SSD には対応していません。
- ・ SATA 1.0/2.0/3.0 (1.5, 3, 6Gbps)に対応

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
インターフェース	USB 3.2 Gen 2
バス型	USB 3.2 Gen 2
ドライブ数	1
ドライブタイプ	M.2 (SATA、B-Key、NGFF) M.2 (SATA、B+M-Key、NGFF)
ドライブ実装	固定式
チップセットID	Realtek – RTS9201VB

性能

最大データ転送速度	10 Gbps
タイプおよび定格	USB 3.2 Gen 2 – 10 Gbit/s
UASPサポート	あり
TRIM対応	あり
4Kn Support	あり
タイプおよび定格	SATA 3.0 (6 Gbps)
一般仕様	M.2 NVMe、AHCI PCI-Express SSD には対応していません。
MTBF	1,000,000 時間

コネクタ

ドライブコネクタ	1 – M.2 (SATA、B-Key、NGFF)
ホストコネクタ	1 – USB 3.2 USB Type Micro-B (10ピン、Gen 2、10Gbps)

ソフトウェア

OS互換性	OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要
-------	-------------------------

特記 / 必要条件

注意	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
----	--

インジケータ

LEDインジケータ	1 – 電源 & 動作状況
-----------	---------------

電源

電源	USB電源
入力電圧	5 VDC
出力電圧	5 VDC

環境条件

動作温度	0° C to 40° C (32° F to 104° F)
保存温度	-10° C to 65° C (14° F to 149° F)
湿度	動作湿度: 10% ~ 90% RH 保管湿度: 5% ~ 95% RH

物理的特徴

色	ブラック & シルバー
エンクロージャタイプ	アルミ
最大ドライブ高さ	80 mm [3.1 in]
製品縦	9.9 cm [3.9 in]
製品横	4.2 cm [1.7 in]
製品高さ	1.3 cm [0.5 in]
製品重量	61.0 g [2.2 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	12.8 cm [5.0 in]
パッケージ横	16.1 cm [6.3 in]

パッケージ高さ 3.4 cm [1.3 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 128.0 g [4.5 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – M.2 NGFF SATA ケース – USB 3.1
	1 – USB-C – Micro B ケーブル – 47cm
	1 – M.2 ネジ キット
	1 – ドライバ
	1 – クイックインストール ガイド

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。