

mSATA SSDドライブケース アルミ製 USB 3.1(10Gbps)準拠

製品ID: SMS1BMU313



ノートパソコン、デスクトップコンピュータに高速データストレージを追加できるポータブルmSATAドライブケース(フルサイズ & ハーフサイズの両方に対応)。丈夫なアルミケースでUSB 3.1 (10Gbps)の高速データ転送速度に対応しています。

コンパクトなメタル筐体のmSATAドライブケースは、携帯性に優れた高速ストレージソリューションを提供します。スリムでスタイリッシュなケースは、ノートパソコンとデスクトップコンピュータの両方に適したアクセサリとなります。

耐久性に優れた丈夫なアルミニウム筐体は、ドライブをしっかりと保護します。また、通気穴で熱を逃がしドライブのオーバーヒートを防ぎ、最適な動作温度を保ちます。

別名USB 3.1 Gen 2(第二世代)とも呼ばれるUSB 3.1 とSATA 3.0(6Gbps) ホスト接続に対応しているこのドライブケースは、mSATAソリッドステートドライブの性能を最大限に引き出し、より高いデータ転送スピードを実現します。本製品はまた、UASPもサポートしており、より優れた性能に対応しています。

このポータブルドライブケースは、ハーフサイズのmSATAを含む標準mSATAドライブ各種と互換性があります。

認証、レポート、互換性



用途

- ・高速外付けデータストレージが必要なモバイルユーザー
- ・mSATA SSDを使用し、ノートパソコンやデスクトップマシンにポータブル外付けストレージを簡単に追加
- ・高速接続を使用し、複数のワークステーションの間で素早く簡単にデータを移動

製品の特長

- ・ 10Gbps対応のUSB 3.1 Gen 2 コネクティビティで、mSATA SSDのパフォーマンスを最大化
- ・ フルサイズ/ハーフサイズ対応のmSATAと互換
- ・ SATA 1.0/2.0/3.0対応 (最大6Gbps)
- ・ UASPサポート
- ・ 頑丈なアルミ筐体

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
ファン	なし
インターフェース	USB 3.2 Gen 2
ドライブ数	1
ドライブサイズ	mSATA (フルサイズ、ハーフサイズ)
ドライブタイプ	mSATA (Mini SATA)
ドライブ実装	固定式
対応ドライブ高さ	フルサイズ (50.8 mm) ハーフサイズ (26.8 mm)
チップセットID	ASMedia – ASM1351

性能

タイプおよび定格	USB 3.2 Gen 2 – 10 Gbit/s
UASPサポート	あり
TRIM対応	あり
4Kn Support	あり
タイプおよび定格	SATA 3.0 (6 Gbps)
ポートマルチプライヤ	なし
RAID	なし
最大ドライブ容量	現在、1TBまでのmSATAドライブでテスト済み

コネクタ

ドライブコネクタ	1 – mSATA (Mini SATA) [52ピン、スロット]
----------	-----------------------------------

ホストコネクタ	1 – USB 3.2 USB Type Micro-B (10ピン、Gen 2、10Gbps)	
ソフトウェア		
OS互換性	OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要	
特記 / 必要条件		
注意	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.	
インジケータ		
LEDインジケータ	1 – 電源およびアクティビティ	
電源		
電源	USB電源	
入力電圧	5 VDC	
出力電圧	5 VDC	
物理的特徴		
色	ブラック	
エンクロージャタイプ	アルミ	
最大ドライブ高さ	50.8 mm [2.0 in]	
製品縦	9.8 cm [3.9 in]	
製品横	4.0 cm [1.6 in]	
製品高さ	1.2 cm [0.5 in]	
製品重量	58.0 g [2.0 oz]	
パッケージ情報		
パッケージ数量	1	
パッケージ縦	15.8 cm [6.2 in]	
パッケージ横	13.0 cm [5.1 in]	
パッケージ高さ	3.4 cm [1.3 in]	
工場出荷時 (パッケージ) 重量	138.0 g [4.9 oz]	
箱に含まれているもの		
パッケージ内容	1 – USB 3.1 対応 mSATA SSD ケース – アルミ筐体	
	1 – USB A – Micro Bケーブル 46cm	
	4 – 組み立て用ネジ	

2 - mSATA 取り付け金具セット 装着済み

1 - ドライバ

1 - クイックスタートガイド

Warranty Information

Warranty

整備品2年保証

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。