

Triple Head DisplayPort Multi Monitor Adapter

Produkt-ID: SP123DP



Das Dreifach-DisplayPort®-Mehrfach-Monitor-Grafikerweiterungsmodul/Adapter SP123DP ist ein externer Multi-Monitor-Spanner/Splitter, mit dessen Hilfe Sie mehrere Displays (bis zu drei) von einer einzigen DisplayPort-Quelle an einen Desktop- oder Laptopcomputer anschließen können.

Mit diesem vielseitigen Grafikerweiterungsmodul können Sie 3 DisplayPort-Monitore zu einem einzigen Display für eine Panoramaansicht aus mehreren Displays mit Auflösungen von bis zu 3840 x 1024 kombinieren, ohne das Computergehäuse zu öffnen. Das Erweiterungsmodul kann auch das primäre Display klonen und als 3-Port-DisplayPort-auf-DVI Video-Splitter genutzt werden.

Das Grafikerweiterungsmodul ist kompatibel mit einer DisplayPort-Videokarte und Displays und benötigt keine Softwareinstallation für Anwendungen mit Mehrfach-Monitoren. So vereinfachen Sie die Konfiguration und sparen Zeit.

Der SP123DP wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Geben Sie auf drei Displays eine maximale Auflösung von 3840 x 1024 aus

- Klonen Sie Ihr primäres Display, und verwenden Sie das SP123DP-Grafikerweiterungsmodul als 3-Port-Splitter.
- Genießen Sie die Panoramaansicht von Spielen, und zeigen Sie hilfreiche Codes/Walkthrough-Daten gleichzeitig auf einem Display an
- Schaffen Sie eine Panorama-Videowand für DisplayPort Digital Signage-Anwendungen
- Bearbeiten Sie Bilder, Video- oder Audio-Clips auf drei Displays
- Perfekt für große Excel-Arbeitsblätter auf allen drei Displays ohne Blättern

Merkmale

- Unterstützt Auflösungen von bis zu 3840 x 1024 bei Anschluss an drei Displays
- Schnelle und einfache Installation ohne Software und Treiber
- Kompatibel mit der Ausgabe jeder DisplayPort-Videokarte
- Ausgabe eines Single-Mode-DisplayPort-Signals

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Ports 3

Leistung

Max. Digitalauflösungen
 One Display: 1920x1200
 Two Displays: 3840x1200
 Three Displays: 3840x1024

Breitbild unterstützt Ja

Allgemeine Spezifikationen Hinweis: Für die Konvertierung von diesem Gerät zu HDMI oder DVI sind aktive Adapter erforderlich.

Steckverbinder

Steckverbinder A 1 - DisplayPort (20-polig)

Steckverbinder B 3 - DisplayPort (20-polig)

Spezielle Hinweise/Anforder

ungen

| | |
|---------|--|
| Hinweis | Maximale Auflösung hängt von Videokarte ab. Eine Videokarte mit einer maximalen Ausgangsauflösung von 3840 x 1024 von einem DisplayPort-Port ist für drei Monitore mit 1280 x 1024 geeignet. |
|---------|--|

Anzeiger

| | |
|--------------|-----------------------------|
| LED-Anzeiger | 1 - Stromversorgungsanzeige |
|--------------|-----------------------------|

Strom

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Stromversorgung | Mit Netzadapter |
| Eingangsspannung | 110V-240V AC |
| Eingangsstrom | 0.5 A |
| Ausgangsspannung | 5 DC |
| Ausgangsstrom | 2A |
| Polarität der Mittelspitze | Positiv |
| Steckertyp | N |
| Stromverbrauch | 10 |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------------|--|
| Betriebstemperatur | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| Lagertemperatur | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Feuchtigkeit | 0 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |

Physische Eigenschaften

| | |
|---------------|------------------|
| Farbe | Schwarz |
| Gehäusotyp | Stahl |
| Produktlänge | 5.2 in [13.1 cm] |
| Produktbreite | 2.6 in [6.5 cm] |
| Produkthöhe | 1.0 in [2.6 cm] |

Produktgewicht 9.5 oz [270.0 g]

Verpackungsinformationen

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Paketmenge | 1 |
| Paketlänge | 10.7 in [27.3 cm] |
| Paketbreite | 7.5 in [19.0 cm] |
| Pakethöhe | 3.1 in [79.0 mm] |
| Versandgewicht (Verpackung) | 1.7 lb [0.8 kg] |

Verpackungsinhalt

| | |
|--------------------|--|
| Im Paket enthalten | 1 - 3-Port-DisplayPort-Spanner/-Splitter |
| | 1 - Netzadapter |
| | 1 - Anleitung |

Garantieinformationen

| | |
|----------|---------|
| Warranty | 2 Jahre |
|----------|---------|

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.