

ドッキングステーション取付金具 VESA規格対応 スチールプラケット

製品ID: SSPMSVESA



StarTech.com製品互換VESAマウントキット。モニタ背面にドッキングステーションやハブを固定し、デスクスペースをすっきりと広く使えるソリューションです。

キットの固定プレートは75x75mmまたは100x100mmのVESAネジ穴パターンに適合します。

本マウントキット(カナダ製)は、厚さ3.3mmの頑丈な10ゲージスチールを使用し、優れた耐久性を発揮します。

スタンドやアームに取り付けたモニタの裏にドックやハブを固定できるキットは、ビジネスオフィスや商業施設で省スペースに役立ちます。ホットデスクや共有作業スペース、モバイルデスク、壁面設置デスク、ホームオフィスなど、スペースが限られた環境にも最適なソリューションです。

以下のStarTech.com互換製品との使用を想定しています。

4ポートUSB-Cハブ 10Gbps – USB 3.1 – 3x USB-A + 1x USB-C (HB31C3A1CS)

4ポートUSB-Cハブ 10Gbps – USB 3.1 – 4x USB-A – セルフパワー (HB31C4AS)

3ポートUSB-Cハブ 有線LANポート付き – USB 3.1 10Gbps (HB31C2A1CGS)

USB-C & USB-A ドッキングステーション – USB 3.1 5Gbps ノートパソコン用ユニバーサルドッキングステーション(DK30C2DPPDUE – 英国/EU)

Thunderbolt 3 デュアルモニタドッキングステーション – USB-C互換 Thunderbolt 3 – デュアルモニタ 4K/60Hz (TB3CDK2DPUE – 英国/EU)

USB-C デュアルモニタドッキングステーション 3.1 5Gbps – USB-C 3.1 Gen 1 – デュアルモニタ 1080p (DK30CHHPDUK – 英国のみ)

USB-C & USB-A ドッキングステーション 5Gbps – USB 3.1 5Gbps
ノートパソコン用ユニバーサルドッキングステーション(DK30C2DPPD)

Thunderbolt 3 デュアルモニタドッキングステーション – USB-C互換 Thunderbolt 3 – デュアルモニタ 4K/60Hz (TB3CDK2DP)

Thunderbolt 3 DPデュアルモニタドッキングステーション – USB-C互換 Thunderbolt 3 – DP デュアルモニタ 4K/60Hz (TB3CDOCKDP)

USB-C 3.1 5Gbps デュアルモニタ ドッキングステーション – USB-C 3.1 Gen 1 – デュアルモニタ 1080p (DK30CHHPDEU – 欧州のみ)

USB-C 3.1 5Gbps デュアルモニタ ドッキングステーション - USB-C 3.1 Gen 1 - デュアルモニタ 1080p (DK30CHHPDAU - オーストラリアのみ)

USB-C 3.1 5Gbps デュアルモニタ ドッキングステーション - USB-C 3.1 Gen 1 - デュアルモニタ 1080p (DK30CHHPD) Thunderbolt 3 10Gbps デュアルモニタ ドッキングステーション - Thunderbolt 3.1 - USB-C 3.1 Gen 2 - デュアルモニタ 4K (TB3CDK2DH)

Thunderbolt 3 10Gbps デュアルモニタ ドッキングステーション - Thunderbolt 3.1 - USB-C 3.1 Gen 2 - デュアルモニタ 4K (TB3CDK2DHUE - イギリス/欧州)

USB-C 3.1 10Gbps トリプルモニタ ドッキングステーション - USB-C 3.1 Gen 2 - トリプルモニタ 4K (DK31C3HDPD) USB-C 3.1 10Gbps トリプルモニタ ドッキングステーション - USB-C 3.1 Gen 2 - トリプルモニタ 4K (DK31C3HDPD - イギリス/欧州)

USB-C 3.1 10Gbps クアッドモニタ ドッキングステーション - USB-C 3.1 Gen 2 - クアッドモニタ 4K (DK31C4DPPD)

キットには固定プレートとネジが含まれています。互換性のあるドックまたはハブを、7mmまでの深さになっているモニタ背面に取り付けることができます。取り付けが完了すると、マウント面がモニタ背面とほぼ一致する状態になり、アクセスしやすい状態を保ちます。

認証、レポート、互換性



用途

- モニタ背面が顧客に見えない状態の商用スペースやビジネスオフィスに最適
- ホットデスク、パーテイションオフィス、ホームオフィスなどでデスクスペースを有効に活用

製品の特長

- StarTech.com製ドッキングステーションをVESA互換モニタの背面に固定し省スペースを実現
- 75x75mm または 100x100mmのVESA規格ネジ穴パターン対応モニタの背面に適合
- 厚さ3.3mmの10ゲージスチールを使用した堅牢な設計
- VESA互換固定プレートとネジ付属のドック/ハブマウントキット
- TAA準拠

ハードウェア

保証に関する方針	5 Years
取り付けオプション	モニタの裏、机の下、またはモニターム取付けポールに固定
VESA取り付け穴パターン	75x75 mm
	100x100 mm

特記 / 必要条件

注意	モニタ背面の凹み部分にアダプタをつける場合: 製品に付属のネジとスペーサーを使用し、7mmまでの深さでVESA/パターンに取り付けることができます
----	---

。凹みの深さが7mm以上の場合は、付属品のネジよりも長いネジを使用する必要があります。

物理的特徴

色	ブラック
エンクロージャタイプ	スチール
製品縦	21.4 cm [8.4 in]
製品横	12.0 cm [4.7 in]
製品高さ	0.3 cm [0.1 in]
製品重量	0.5 kg [1.2 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	22.6 cm [8.9 in]
パッケージ横	14.4 cm [5.7 in]
パッケージ高さ	2.3 cm [0.9 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	0.6 kg [1.2 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – VESAマウントブラケット 4 – M3–0.5 x 5mm 皿ネジ 4 – M4 x 12mm ネジ 4 – M4 x 20 mm ネジ 4 – 樹脂スペーサー 1 – クイックスタートガイド
---------	--

Warranty Information

Warranty	整備品5年保証
----------	---------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。