

PCI Fast Ethernet Netzwerkkarte - 10 / 100 Mbit/s NIC Lan Karte

Produkt-ID: ST100S



Diese 1-Port PCI Fast Ethernet-Netzwerkkarte bietet Ihnen eine zuverlässige, kostengünstige Ethernet-Netzwerkverbindung. Die NIC bietet eine einfache Verbindung zu 10/100 MBit/s Ethernet-Netzwerken und Autonegotiation zur Erkennung der Geschwindigkeits- und Duplexfähigkeiten der angeschlossenen Geräte sowie Unterstützung für Vollduplex für Datenübertragungsraten von bis zu 200 MBit/s.

Dank Unterstützung aller üblicher Betriebssysteme, einschließlich Windows, Linux, Mac OS und Novell und einer lebenslangen StarTech.com-Garantie ist diese NIC eine vielseitige Netzwerkschnittstellenlösung.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Ersatz-Ethernet-Karte für Heim- oder Büro-Desktopcomputer
- Hinzufügen von Ethernet-Netzwerkverbindungen für Breitband-Internetzugang zu einem alten Desktopcomputer

- Hinzufügen einer zweiten oder redundanten Netzwerkverbindung für einen Einzelplatzcomputer oder Server

Merkmale

- Einzelner 10/100 Mbit/s RJ45 Ethernet-Port
- Entspricht den Normen IEEE802.3 CSMA/CD, 802.3 10Base-T und 100Base-TX
- Unterstützung von Voll- und Halbduplex-Modus
- Link-Geschwindigkeit und automatische Duplexmodus-Negotiation
- LED-Anzeigen für Link/Aktivität und 10/100 Mbit/s
- Unterstützung für frühen Interrupt bei Übertragung
- Mit Low Profile-Slotblech

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Ports	1
Schnittstelle	RJ45 (10/100-Ethernet)
Bustyp	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Kartentyp	Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Industrienormen	IEEE 802.3/802.3u
Chipset-ID	Realtek - RTL8100C

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	200 Mbit/s
Kompatible Netzwerke	10/100 Mbit/s
Full Duplex-Unterstützung	Ja

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	1 - PCI/PCI-X (Universal 3,3 und 5 V, 32-Bit)
-----------------------	---

	Externe Ports	1 - RJ-45
<hr/>		
Software		
	Betriebssystemkompatibilität	Windows® NT, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS® 10.0.4, 9.1 / 9.0 Unix, Linux 2.6 bis 4.11.x und höher NetWare 3.x/4.x
<hr/>		
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	Hinweis	IRQ und E/A-Adresse vom System zugewiesen
<hr/>		
Anzeiger		
	LED-Anzeiger	1 - 10/100Mbit/s-Auswahl 1 - Netzwerk Link/Aktivität
<hr/>		
Strom		
	Eingangsspannung	3.3V / 5V DC
	Ausgangsspannung	3.3V DC
	Stromverbrauch	≤1.5W
<hr/>		
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Feuchtigkeit	10 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
<hr/>		
Physische Eigenschaften		
	Produktlänge	4.7 in [12.0 cm]
	Produktbreite	1.3 in [3.2 cm]
	Produkthöhe	4.7 in [12.0 cm]
	Produktgewicht	1.4 oz [40.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	5.6 in [14.3 cm]
Paketbreite	6.7 in [17.0 cm]
Pakethöhe	1.1 in [29.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.7 oz [133.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - PCI-Ethernet-Karte
	1 - Low Profile-Slotblech
	1 - Treiber-CD
	1 - Anleitung

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.