

PCI Fast Ethernet Low Profile Netzwerkkarte - 10 / 100 Mbit/s NIC Lan Karte

Produkt-ID: ST100SLP



Diese 1-Port PCI Fast Ethernet-Netzwerkkarte bietet Ihnen eine zuverlässige, kostengünstige Ethernet-Netzwerkverbindung, die ideal für Computer mit kleinen Gehäusen geeignet ist. Die NIC bietet eine einfache Verbindung zu 10/100 Mbit/s (Fast) Ethernet-Netzwerken und Autonegotiation zur Erkennung der die Geschwindigkeits- und Duplexfähigkeiten der angeschlossenen Geräte sowie Unterstützung für Vollduplex für Datenübertragungsraten von bis zu 200 Mbit/s. Als vielseitige Netzwerkschnittstellenlösung bietet die NIC ein Low-Profile-Slotblech für Kleingehäuse-Computer und wird von allen gängigen Betriebssystemen, inkl. Windows, Linux, Mac OS und Novel-Plattformen, unterstützt. Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Ersetzen Sie einen defekten Ethernet-Port eines Kleingehäuse-Computers.
- Fügen Sie einem alten System ohne Netzwerkfähigkeit einen Ethernet-Port hinzu.
- Fügen Sie einem Desktopcomputer oder einer Workstation zur Redundanz einen zusätzlichen

Ethernet-Port hinzu.

Merkmale

- Ein 10/100 Mbit/s-kompatibler RJ-45 Ethernet-Port.
- LED-Anzeigen für Netzwerk-Link/Aktivität und 10/100 Mbit/s
- Entspricht den Normen IEEE 802.3, IEEE 802.3u und IEEE 802.3x.
- Voll- und Halbduplex-Unterstützung
- Crossover-Erkennung und Automatische Korrektur (Auto MDI/MDI-X)
- Optional Unterstützung für Boot-ROM (erfordert Realtek RTL8139D-kompatibles Boot-ROM).

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Ports	1
Schnittstelle	RJ45 (10/100-Ethernet)
Bustyp	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Kartentyp	Low Profile (SP-Slotblech mitgeliefert)
Industrienormen	IEEE 802.3/802.3u
Chipset-ID	Realtek - RTL8100C

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	200 Mbit/s
Kompatible Netzwerke	10/100 Mbit/s
Full Duplex-Unterstützung	Ja

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	1 - PCI/PCI-X (Universal 3,3 und 5 V, 32-Bit)
Externe Ports	1 - RJ-45

Software

Betriebssystemkompatibilität Windows® NT, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.0.4, 9.1 / 9.0
Unix, Linux 2.6 bis 4.11.x und höher
NetWare 3.x/4.x

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis IRQ Line und E/A-Adresse vom System zugewiesen

Anzeiger

LED-Anzeiger 1 - 10/100Mbit/s-Auswahl
1 - Netzwerk Link/Aktivität

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Feuchtigkeit 10 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Physische Eigenschaften

Produktlänge 4.7 in [12.0 cm]
Produktbreite 0.8 in [2.0 cm]
Produkthöhe 3.1 in [8.0 cm]
Produktgewicht 1.5 oz [42.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1
Paketlänge 6.7 in [17.1 cm]
Paketbreite 5.6 in [14.2 cm]
Pakethöhe 1.2 in [30.0 mm]

Versandgewicht
(Verpackung) 4.7 oz [132.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten

- 1 - Low Profile 10/100 MBit/s-Ethernet-PCI-Karte
- 1 - Standard-Slotblech
- 1 - Treiber-CD
- 1 - Anleitung

Garantieinformationen

Warranty Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.