

10 Port USB 3.0 Hub mit Lade- und Sync Port - 2 x 1,5A Ports

Produkt-ID: ST103008U2C



Mit diesem 10-Port-USB 3.0-Hub verbessern Sie die Systemfähigkeiten dank schnellem Laden von Mobilgeräten und schnellem Zugriff auf USB-Geräte, sodass er hervorragend für das Büro und daheim geeignet ist.

Als Ladestation verfügt der Hub über zwei leicht zugängliche 1,5-A-Lade- und Synchronisierungsanschlüsse, sodass Sie ganz einfach Ihre Smartphones, Tablets und andere Mobilgeräte schnell laden können. Zudem können Sie weiterhin alle Ihre wichtigen Peripheriegeräte an den verbleibenden Daten-Ports anschließen. Da der Hub die USB Battery Charging Specification 1.2 unterstützt, können Sie die meisten Mobilgeräte, einschließlich Apple- und Android™-Geräte, wie z. B. das Samsung Galaxy™, laden.

Dieser 10-Port-Hub wurde für optimale Skalierbarkeit entwickelt und steigert Ihre Produktivität, indem er dafür sorgt, dass alle USB-Geräte leicht erreichbar sind. Dank USB 3.0-Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s unterstützt er Geräte mit hohen Bandbreiten, z. B. externe Festplattengehäuse, Flash-Laufwerke, hochauflösende Webcams, Videokameras usw.

Dank der eleganten und kompakten Bauweise können Sie den USB 3.0-Hub (auch als USB 3.1 Gen 1 bekannt) auf dem Schreibtisch bzw. an Ihrem Arbeitsplatz nach Bedarf aufstellen und so dafür sorgen, dass USB-Geräte leichter zugänglich sind. Zudem ist genügend Platz zwischen den USB 3.0-Anschlüssen vorhanden, sodass vielgenutzte Geräte ganz einfach angeschlossen und getrennt werden können.

Der USB 3.0-Hub ist plattformübergreifend kompatibel und wird unter nahezu allen Betriebssystemen einschließlich Windows® und Mac nativ unterstützt, sodass die Einrichtung ohne Treiberinstallation ganz einfach ist.

Der ST103008U2C wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Praktische Schnellladung Ihrer Mobilgeräte oder Synchronisierung mit dem Computer
- Bereitstellung als Ladestation oder Daten-Hub in Hot-Desk-Umgebungen
- Steigern Sie die Fähigkeiten Ihres Desktops oder Laptops dank 10 zusätzlicher USB 3.0-Anschlüsse
- Erleichtern Sie den Zugang zu schwer erreichbaren USB-Anschlüssen

Merkmale

- Steigern Sie die Fähigkeiten Ihres Systems, und machen Sie aus einem USB 3.0-Anschluss zehn.
- Schnelles Laden von Smartphones und Tablets mithilfe von zwei Lade- und Synchronisierungsanschlüssen mit 1,5 A.
- Laden Sie eine Vielzahl von Mobilgeräten, einschließlich Apple- und Samsung Galaxy-Geräten dank Unterstützung für USB Battery Charging Specification 1.2
- Wird mit einem 48 W-Universal-Netzadapter geliefert
- Plattformübergreifende Kompatibilität ohne Treiberinstallation
- Schlankes und elegantes schwarzes Gehäuse
- Integrierte Ein-/Aus-Taste
- SuperSpeed USB 3.0-Durchsatz von bis zu 5 Gbit/s
- LED-Anzeigen für Anschlussstatus
- Unterstützt Plug and Play, Hot-Swap und Hot-Plugging
- Abwärtskompatibel mit USB 2.0- und 1.x-Geräten

Hardware

Garantiebestimmung
n 2 Years

USB-C-Geräteanschlüs
se Nein

USB-C-Hostanschluss Nein



Schnellladeanschlüsse	Ja
Ports	10
Schnittstelle	USB 3.0
Bustyp	USB 3.0
Industrienormen	USB-Akkulade-Spezifikation Rev. 1.2 USB 3.0 - abwärts kompatibel mit USB 2.0/1.1
Chipset-ID	VIA/VLI - VL812

Leistung

Max. Datenübertragungsr e	5 Gbit/s
Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s

Steckverbinde r

Steckverbindertyp(en)	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) USB 3.0-A (schnelles Aufladen, 9-polig)
-----------------------	--

Software

Betriebssystemkompa tibilität	OS Independent; No additional drivers or software required
----------------------------------	--

Spezielle Hinweise/Anfo rderungen

System- und Kabelanforderungen	Hostcomputer mit einem freien USB 3.0-Anschluss
Hinweis	Bei Anschluss an einen USB 2.0-Hostanschluss ist die Leistung möglicherweise eingeschränkt Lade- und Synchronisierungsanschlüsse mit Schnellladesymbol Wenn der Hostcomputer ausgeschaltet ist, sich im Schlafmodus befindet oder getrennt ist, deaktiviert der Hub automatisch den Datensynchronisierungsmodus und aktiviert den Schnelllademodus

Wenn der Hostcomputer eingeschaltet ist, versorgt ein Lade- und Synchronisierungsanschluss das angeschlossene Gerät automatisch mit der Standardladung und gleichzeitig mit Datensynchronisierung.

Anzeiger		
	LED-Anzeiger	Anschlusstatus (Blau)
Strom		
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	1.0 A
	Ausgangsspannung	12V DC
	Ausgangsstrom	4 A
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	N
	Stromverbrauch	48
Umwelt		
	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	10 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Formfaktor	Desktop
	Gehäusotyp	Kunststoff
	Produktlänge	7.9 in [20.1 cm]
	Produktbreite	2.4 in [60 mm]

Produktgröße	0.9 in [24 mm]
Produktgewicht	5.1 oz [144 g]

Verpackungs-
informationen

Package Length	7.6 in [19.4 cm]
Package Width	11.5 in [29.3 cm]
Package Height	2.9 in [73 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	22.6 oz [639 g]

Verpackungs-
inhalt

Im Paket enthalten	10-Port-USB 3.0-Hub mit Lade- und Synchronisierungsanschlüssen
	USB 3.0-Host-Kabel [80 cm]
	Universales Netzteil
	Universal-Stromadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

