

USB 3.0ハブ／10ポート(10x
USB-A)／産業用メタル筐体／ESD保護／サージ保護／DINレール・壁面設置対応／TAA準拠工業用・業務
用USBハブ

製品ID: ST1030USBM



10ポート産業用USB 3.2 Gen

1ハブ。過酷な産業環境、製品・修理ラボ、会議室、オフィスのワークスペースで拡張性の高いソリューションを提供します。頑丈な産業用メタル筐体を使用しており、工場やオフィス環境で多くの機器を接続できるように設計されています。

この産業用USBハブは、頑丈なメタル筐体を使用しており、安定した性能を発揮します。ハブに搭載された端子台には、7-24Vの広い範囲でDC電源入力が可能で、展開するシステムの電源能力に応じて柔軟に対応します。

頑丈な造りのハブは、動作温度域が0° C から

70° Cと広く、各USBポートにサージ／ESD保護機能があり、接続する機器の損傷を防ぎます。過酷な環境での使用に最適な製品となっています。

接続要件が高い用途を想定して設計されたUSB 3.2 Gen

1ハブには、10口の接続ポートが付いています。より多くのUSBデバイスと周辺機器に対応します。

USBバッテリー充電仕様1.2に対応し、各ポートで2.4A、合計で最大50Wの電力を提供します。旧型のUSBポートよりも高速でモバイル端末の充電が可能です。

柔軟な設置オプションを備え、使用環境で最も適切な場所にハブを取り付けることができます。本体には固定用ブラケットがついており、DINマウントレールが製品に付属しています。壁面やデスク下、ラックなど、さまざまな面に固定できるUSB 3.2 Gen 1ハブです。

StarTech.comでは、外付け電源アダプタ

ITB20D3250も別売製品として取り扱っています。このユニバーサルACアダプタは、StarTech.com製産業用ハブ製品シリーズの交換用またはバックアップ電源として使用することができます。

USB 3.2 Gen 1の5Gbps帯域に完全対応し、旧バージョンのUSB機器とも下位互換性があります。旧型のUSB 1.x/USB 3.2 Gen 1デバイスを新型のUSB 3.2 Gen 1デバイスと一緒に使用しても支障がありません。

認証、レポート、互換性



用途

- ・旧型周辺機器と新型USB 3.2 Gen 1機器を問題なく併用可能。端子台しか使えないアセンブリラインに最適
- ・端子台接続しかオプションがない産業・製造環境に最適
- ・業務用プリンタ、カメラなど各種USBデバイスを接続し、同時にスマートフォンやタブレットを高速充電
- ・保守室、修理サービスエリア、オフィスなどで壁面やデスク下に設置し複数のUSB機器を接続
- ・会議室やミーティングスペースで複数のUSB周辺機器を使用。または複数のモバイル端末を充電

製品の特長

- ・USB性能の最大化: サーバルームや産業環境に10口の独立したUSBポートを増設する10ポート対応USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) ハブ
- ・デバイスを保護: ESD保護機能 (15kV気中放電および8kV接触放電) により、接続機器を保護。下流 (ダウストリーム) および上流 (アップストリーム) のUSBポートで350Wのサージを保護
- ・幅広い設置オプション: 壁面、デスク下、ラックなど、様々な面に固定できる取り付け用ブラケットが付いており、DINマウントレールが製品に付属
- ・セルフパワーUSB 3.0ハブ: 付属の端子台または65W外部電源アダプターから7~24Vの広い範囲でDC電源入力が可能。USBバッテリー充電仕様1.2対応
- ・StarTech.comの強み: 30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
USB-C デバイスポート	なし
USB-C ホスト接続	なし
高速充電ポート	あり
ポート数	10
インターフェース	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
バス型	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
業界標準	USBバッテリー充電規格1.2

		USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり
チップセットID		Genesys Logic – GL3522
性能		
	最大データ転送速度	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
	タイプおよび定格	USB 3.2 Gen 1 – 5 Gbit/s
	ESD Protection	+/-15kV (気中放電) +/-8kV (接触放電)
	サージ保護装置	下流ポートと上流ポートで350W
	MTBF	119388時間
コネクタ		
	コネクタタイプ	10 – USB Type-A (USB 3.0、5 Gbps) [9ピン] 1 – USB 3.2 Type-B (9ピン、Gen1、5Gbps) 1 – ターミナルブロック (2線式)
ソフトウェア		
	OS互換性	OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要
特記 / 必要条件		
	システムおよびケーブル要件	USB 3.0ポート搭載ホストコンピュータ
	注意	USB 2.0ホストポートに接続する場合は、性能が限られることがあります。 本製品は ターミナルブロック電源の使用を想定しています。 標準のACアダプタは使用できません
インジケータ		
	LEDインジケータ	1 – 電源入 (緑)
電源		
	電源	ターミナルブロック
	入力電圧	7 – 24 VDC
	出力電圧	7 – 24 VDC
環境条件		
	動作温度	0° C to 70° C (32° F to 158° F)
	保存温度	-20° C to 85° C (-4° F to 185° F)
	湿度	5%~95% RH (結露なし)

物理的特徴

色	ブラック
サイズ	産業用
エンクロージャタイプ	スチール
ケーブル長	2032 mm [80.0 in]
製品縦	19.8 cm [7.8 in]
製品横	5.6 cm [2.2 in]
製品高さ	3.1 cm [1.2 in]
製品重量	357.0 g [12.6 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	16.9 cm [6.7 in]
パッケージ横	24.4 cm [9.6 in]
パッケージ高さ	5.7 cm [2.2 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	0.6 kg [1.3 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 産業用10ポートUSB 3.0ハブ
	1 - USB 3.0ホストケーブル
	1 - DINレール取り付け金具セット
	1 - 端子台 2線式
	1 - 取扱説明書

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。