

HDMI-över-trådlös-förlängare - 1080p

Produkt ID: ST121WHD2



Denna HDMI®-över-trådlös-förlängare låter dig sända din audio/video-signal från en HDMI-källa till en fjärrenhet som är placerad upp till 50 m bort. Förlängarpaketet använder Wi-Fi för att sända en okomprimerad 1080p HDMI-signal i HD samt en IR-signal för att kontrollera din källanhet på avstånd.

Med trådlös videoförlängning kan du förlänga eller spegla din bärbara dator för att dela dokument eller multimedia (inklusive musik, video och bilder) i full HD, perfekt för att dela idéer med dina kollegor med en projektor i styrelserummet eller på en skärm på en mäsas.

HDMI-över-trådlös-förlängaren är ett praktiskt alternativ till traditionell videokablage av koppar, vilket räddar din budget genom att slippa kostnaden av att installera en dyr tråd-infrastruktur.

Detta paket innehåller både sändare och mottagare så att du slipper problemen och kostnaden med att köpa flera enheter för utföra en uppgift.

Förlängaren är perfekt för digitala skyltar eftersom den låter dig installera skärmen var du vill, till skillnad från trådade lösningar som begränsar placeringen av skärmen baserat på tillgängligt kablage.

Denna trådlösa videoförlängare är väldigt enkel att installera och använda. Med enkel plug-and-play-installation är det lika enkelt att komma igång som att ansluta videokablarna och slå på förlängaren. Den trådlösa videoförlängaren är en ren hårdvarulösning som inte behöver mjukvara eller drivrutiner, så att du spara tid genom att slippa komplicerad installation och konfiguration av mjukvara.

Tack vare den problemfria användningen behöver du inte vara en A/V-tekniker för att använda denna förlängare, vilket gör den till en perfekt lösning för kommersiella marknader som till exempel skyltfönster och lobbyer samt inom hälsovård och utbildning.

Med de många olika praktiska funktionerna passar denna HDMI-över-trådlös-förlängare i stort sett alla situationer med fjärrvideo. Du kan sända din audio och video till en avlägsen plats med fördröjning på mindre än 100 millisekunder vilket gör denna förlängare lämplig för interaktiva applikationer som till

exempel fjärrpekskärmar och TV-spel.

För att hålla videosändningen säker använder förlängaren AES 128-kryptering.

HDMI-över-trådlös-förlängaren fungerar även till att förlänga en infraröd signal så att du kan kontrollera videokällan från den avlägsna platsen. Lätt-installerade monteringsfästen medföljer också det trådlösa förlängarpaketet för en städad och professionell installation.

ST121WHD2 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Placera skärmen i ett lämpligt uppvisningsområde medan utrustningen placeras någon annanstans i en ren och säker miljö
- Anslut din digitala skylt trådlöst i finans- utbildnings- och affärsmiljöer
- Förläng din skylt över tuffa miljöer som till exempel fabriker
- Optimera placering av demostationer vid uppvisningar och i hörsalar
- Förläng trådlös video där kablage eller att borra genom väggar inte är ett alternativ

Funktioner

- Problemfri trådlös video med enkel installation och ingen konfigurering av mjukvara
- Sparar tid och installationskostnader eftersom ingen kabelinfrastruktur behövs
- Trådlös förlängning med lång räckvidd, även genom väggar, med stöd för avstånd på upp till 50 m
- Praktisk allt-i-ett-lösning med både sändare och mottagare
- Stöder upplösningar på upp till 1920x1080 (1080p)
- HDCP-kompatibel

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1

Kablage	Trådlöst Ethernet
Audio	Ja
Hyllmonterbar	Ja
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Maximalt avstånd	50 m / 165 ft
Maximal digital upplösning	1920x1080 (60 Hz)
Stödda upplösningar	Widescreen: 1080p, 1080i, 720p, 480p , Standard: VGA(640X480), SVGA(800X600), XGA(1024X768), SXGA(1280X1024)
Frekvensområde	5.1-5.9GHz

Kontakt(er)

Connector A	HDMI (19-stifts)
	IrDA (Infraröd, SIR/FIR)
Connector B	HDMI (19-stifts)
	IrDA (Infraröd, SIR/FIR)

Indikatorer

LED-indikatorer	Video-länk
	Nätverklänk

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.4A
Utspänning	5 DC
Utström	2A
Polaritet på mittpol	Positiv



Kontakttyp	H
Strömförbrukning	10

Miljö

Drifttemperatur	0~40°C
Förvaringstemperatur	-20~60°C
Luftfuktighet	5% ~ 90% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Produktlängd	3.9 in [100.0 mm]
Produktbredd	2.3 in [58.0 mm]
Produkt höjd	0.8 in [20.0 mm]
Produktvikt	4.7 oz [133.0 g]

Förpackning

Package Length	10.4 in [26.5 cm]
Package Width	8.1 in [20.5 cm]
Package Height	3.5 in [90.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	29.7 oz [842.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Trådlös sändare
	Trådlös mottagare
	IR-bergsprängare
	IR-mottagare
	Monteringsfästen
	hdmi-kabel



Universella strömadaptrar (NA/EU/UK)

Snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

