

2 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x2 HDMI Verteiler - 4k @ 30 Hz

Produkt-ID: ST122HD4KU



Der 2-Port Video-Splitter ST122HD4KU unterstützt Ultra HD (4K) und bietet so eine beeindruckende Bildqualität von viermal der Auflösung von HD 1080p und verwendet gleichzeitig eine 4K HDMI-Videoquelle für zwei HDMI-Displays.

Der 4K-Splitter ist abwärts kompatibel mit früheren HDMI-Revisionen und unterstützt HDMI-Geräte mit Auflösungen von 1080p / 720p, wie zum Beispiel Computer, Blu-ray-Player und Kabel-TV-Empfänger. Selbst wenn Sie heute noch kein 4K-Video benötigen, sind Sie dank des Video-Splitters darauf ausgerichtet, künftige Displaytechnologie zu nutzen, während Sie noch mit den schon vorhandenen Geräten arbeiten. Zudem unterstützt der Splitter 3D, sodass Sie ihn mit Ihrer stereoskopischen 3D-Videoquelle mit aktiven oder passiven 3D-Displays nutzen können.

Sie können den HDMI-Splitter für eine problemlose Einrichtung mit dem mitgelieferten USB-Kabel oder dem Netzadapter betreiben, je nachdem was Sie bevorzugen. Außerdem ist der Splitter mit einem eingebauten HDMI-Verbindungskabel ausgestattet, das eine direkte Verbindung mit der HDMI-Quelle ermöglicht ohne Kosten für zusätzliche Kabel.

Der ST122HD4KU wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Zeigen Sie ein 4K HDMI-Signal auf zwei verschiedenen HDMI-Displays an
- Zum Präsentieren von 4K-Displays durch Ausgabe desselben Videosignals auf mehreren Displays

- Zeigen Sie Unternehmensinformationen oder Werbung auf mehreren Displays in einem Einkaufszentrum an
- Zum Anzeigen eines Börsentickers oder von Werbeinformationen bei Finanzinstituten
- Zeigen Sie dieselben Informationen auf mehreren Displays in Wartezimmern von Einrichtungen des Gesundheitswesens

Merkmale

- Unterstützt Ultra HD-Videoauflösungen von bis zu 4K bei 30 Hz
- USB-betrieben, optionaler Netzadapter inbegriffen
- Eingebautes HDMI-Verbindungskabel
- Unterstützt 3D Video
- Unterstützt 7.1 Surround Sound-Audio
- 2x HDMI-Ausgänge
- Geringer Platzbedarf

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Ports	2
AV-Eingang	HDMI
AV-Ausgang	HDMI
Audio	Ja
Industrienormen	HDMI 1.4

Leistung

Max. Digitalauflösungen	4K @ 30 Hz
Unterstützte Auflösungen	3840x2160 (4K)
	2560x1600
	1920x1200



	1920x1080 (1080p)
	1280x720 (720p)
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	7.1 Surround Sound

Steckverbinder

Steckverbinder A	HDMI (19-polig)
Steckverbinder B	HDMI (19-polig)

Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.5 A
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	2 A
Steckertyp	N
Stromverbrauch	10

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Produktlänge	24.4 in [62 cm]
Produktbreite	2.0 in [50 mm]
Produkthöhe	0.7 in [18 mm]
Produktgewicht	2.8 oz [78 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	6.1 in [15.6 cm]
Package Width	9.1 in [23 cm]



Package Height 2.2 in [56 mm]

Versandgewicht (Verpackung) 14.0 oz [396 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten

- HDMI-Splitter
- Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)
- USB-Stromkabel
- Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

