

Sdoppiatore Splitter HDMI 4k @ 30hz 1x2 da 1 a 2 porte Alimentato con Adattatore o USB

ID prodotto: ST122HD4KU



Lo splitter video a 2 porte ST122HD4KU supporta Ultra HD (4K) assicurando una sorprendente qualità delle immagini, con una risoluzione quattro volte superiore a 1080p ad alta definizione e condividendo una sorgente video HDMI 4K tra due display HDMI.

Lo splitter 4K è compatibile all'indietro con le precedenti revisioni HDMI, supporta dispositivi video con risoluzioni video HDMI da 1080p/720p quali ad esempio computer, lettori Blu-ray e decoder per la TV via cavo. Anche se attualmente non è necessario un video 4K, lo splitter video garantisce di poter subito approfittare della tecnologia dei display di prossima generazione continuando a utilizzare i dispositivi già a disposizione. Lo splitter supporta inoltre 3D, per l'utilizzo con sorgenti video 3D stereoscopiche su display 3D attivi o passive.

Per una configurazione senza problemi è possibile alimentare lo splitter HDMI con il cavo USB incluso o l'adattatore di alimentazione a seconda della soluzione ritenuta più comoda. Inoltre, lo splitter presenta un cavo sorgente HDMI incorporato che consente di collegarlo direttamente alla sorgente HDMI senza spese per l'acquisto di ulteriori cavi.

ST122HD4KU è coperto della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Riproduce il segnale HDMI 4K su due display HDMI diversi
- Utilizzato per la visualizzazione su display 4K con trasmissione della stessa sorgente video su più

display

- Visualizza informazioni aziendali o pubblicità su più display presso i centri commerciali
- Utilizzato per visualizzare titoli di borsa o informazioni promozionali negli istituti finanziari
- Permette di visualizzare le stesse informazioni su più display nelle sale d'attesa di strutture sanitarie

Caratteristiche

- Supporta risoluzioni video Ultra HD fino a 4K a 30Hz
- Alimentato tramite USB, comprende un adattatore di alimentazione opzionale
- Cavo sorgente HDMI incorporato
- Supporta il video 3D
- Supporta l'audio surround a 7.1 canali
- 2 uscite HDMI
- Compatto

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	2
Ingresso AV	HDMI
Uscita AV	HDMI
Audio	Sì
Standard del settore	HDMI 1.4

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	4K @ 30 Hz
Risoluzioni supportate	3840x2160 (4K)
	2560x1600
	1920x1200



	1920x1080 (1080p)
	1280x720 (720p)
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	Audio surround 7.1

Connettore/i

Connettore A	HDMI (19 pin)
Connettore B	HDMI (19 pin)

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.5 A
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	2 A
Tipo presa	N
Consumo energetico	10

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	24.4 in [62 cm]
Larghezza prodotto	2.0 in [50 mm]
Altezza prodotto	0.7 in [18 mm]
Peso prodotto	2.8 oz [78 g]

Informazioni confezione

Package Length	6.1 in [15.6 cm]
Package Width	9.1 in [23 cm]



Package Height 2.2 in [56 mm]

Peso spedizione (confezione) 14.0 oz [396 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione

Sdoppiatore HDMI

Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)

Cavo di alimentazione USB

Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

