

## 2 Port High-Speed-HDMI Video Splitter und Signalverstärker

Produkt-ID: ST122HDMI2



Mit dem 2-Port-Hochgeschwindigkeits-HDMI®-Splitter und Signalverstärker ST122HDMI2 können Sie das Signal einer einzigen HDMI-Quelle mit Audio auf zwei HDMI- oder DVI-fähigen Displays (über einen HDMI-auf-DVI-Adapter - siehe Zubehör) gleichzeitig nutzen.

Mit echten HD-Videoauflösungen von 1080p dient der HDMI-Splitter als Verteilungsempfänger, mit dessen Hilfe Sie HDMI-fähige Displays in einer Entfernung bis zu 15 m vom Splitter platzieren können. Der Splitter verfügt über 3,5-mm-Audioanschlüsse, sodass Sie auch begleitende Audiosignale über das HDMI-Kabel oder über einen separaten Kanal senden können.

Der HDMI-Splitter ist dank Plug and Play-Einrichtung ohne Software oder Konfiguration einfach zu installieren und zu verwenden und kann mit HDMI-Ausgabegeräten wie Blu-Ray-Playern oder Desktop-/Laptops verwendet werden.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



### Anwendungen

- Schließen Sie HDMI®-fähige Projektoren, Monitore, Plasmabildschirme, kommerzielle Werbetafeln und Wanddisplayssysteme an.
- Ideal für Konferenzräume und Messedisplays

- Hervorragend geeignet für Digital Signage-Anwendungen zum Anzeigen von Videowerbeanzeigen mit Audio in Einzelhandelsumgebungen
- Perfekt für Unterrichtsräume und geschäftliche Multimediapräsentationen
- Zeigen Sie Informationen in Wartezimmern oder für Patienten in Einrichtungen des Gesundheitswesens an.
- Finanzanwendungen, einschließlich Aktienticker oder Promotion für neue Produkte/Dienstleistungen

## Merkmale

- **2-PORT HDMI-SPLITTER:** Zeigt das gleiche Bild mit Ton auf 2 Bildschirmen; HDMI-Splitter mit Signalverstärker teilt eine HDMI-Quelle in zwei Full HD 1080p-Videosignale ohne Qualitätsverlust auf
- **EDID-EMULATION:** Der 1x2 HDMI-Splitter sendet automatisch die EDID zwischen Ihrer Videoquelle und dem an Port 1 angeschlossenen Display weiter und stellt so sicher, dass die nativen Einstellungen (wie Auflösung und Bildwiederholfrequenz) konfiguriert sind
- **AUDIO SUPPORT:** Audioausgabe wird an allen Anschlüssen gleichzeitig unterstützt; unterstützt HDMI-Audio oder 3,5mm Stereo-Audioanschluss, so dass Sie Ihr begleitendes Audiosignal über das HDMI-Kabel oder einen separaten Kanal senden können
- **EINFACHE INSTALLATION:** Dieser HDMI Splitter mit Signalverstärker hat eine Reichweite von bis zu 15 m; einfach Kabel anschließen und einschalten; unterstützt Widescreen Monitor Formate; TAA-konform
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT PRO:** Entwickelt und gebaut für IT Pros, ist dieser HDMI-Splitter mit robustem Stahlgehäuse für 2 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
AV-Eingang	HDMI
Ports	2
AV-Ausgang	HDMI
Audio	Ja

---

### Leistung

Max. Kabellänge	49.2 ft [15 m]
Max. Digitalauflösungen	HDTV 1080p

PC Resolution 1920x1200

Breitbild unterstützt Ja

---

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) 1 - HDMI (19-polig)
Steckverbinder B	2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) 2 - HDMI (19-polig)

---

Anzeiger

LED-Anzeiger	3 - Port-Stromversorgung/Eingang - Grün zeigt Verbindung, Blau zeigt Aktivität
--------------	--

---

Strom

Stromversorgung	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.6A
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	1.5A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	13

---

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit

---

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
-------	---------

Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	7.1 in [18.0 cm]
Produktbreite	3.1 in [8.0 cm]
Produkthöhe	0.8 in [2.0 cm]
Produktgewicht	13.4 oz [380.0 g]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.7 in [22.0 cm]
Paketbreite	4.0 in [10.2 cm]
Pakethöhe	3.7 in [9.4 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.6 lb [0.7 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - HDMI-Splitter
	1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)
	1 - Anleitung

---

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.