

2 Port HDMI Video Splitter mit Audio - Stromversorgung über USB

Product ID: ST122HDMILE



Mit dem 2-Port HDMI®-Video-Splitter mit Audio ST122HDMILE können Sie eine einzige HD-Video- und Audioquelle auf zwei HDMI- oder DVI-Displays (über HDMI-auf-DVI-Kabel) nutzen. Der HDMI-Splitter wird über USB mit Strom versorgt und ist somit hervorragend für Desktop- und Laptopcomputer mit HDMI-Ausgang geeignet. Der USB-betriebene Hochgeschwindigkeits-HDMI-Splitter ist HDCP 1.1-konform und bietet herausragende Audiokapazität und makellooses digitales Video mit Auflösungen von bis zu 1080p. Um die Grenzen der Verbindungsentfernung zu überwinden, dient der HDMI-Splitter als HDMI-Verteilungsverstärker, sodass Sie HDMI-Monitore bis zu 15 m von der HDMI-Quelle entfernt aufstellen können. Er ist somit eine perfekte Lösung zum Anschließen eines HDMI-fähigen Computers an Monitore, Projektoren oder Plasmabildschirme. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Anschließen mehrerer HDMI®-fähiger Projektoren, LCD-Displays und Plasmabildschirme an eine einzige PC-Quelle
- Ideal für Unterrichtsräume, wo Lehrer/Dozenten ihren Computerbildschirm für bessere Sichtbarkeit auf mehreren Displays anzeigen können.
- Perfekt für Sitzungszimmer in Unternehmen mit mehreren Bildschirmen oder Projektoren
- Richten Sie Ihre Messedisplays mit mehreren Bildschirmen ein
- Zur Verwendung im Einzelhandel für Werbung und Training

Features

- Kompatibel mit Hochgeschwindigkeits-HDMI und HDCP 1.1

- Splittet eine HDMI®-Quelle ohne Signalverlust auf 2 Ausgabegeräte
- Unterstützt eine Vielzahl von HDTV-Auflösungen von 480p bis 1080 p
- Kompaktes Design
- USB-betrieben - weder Wandsteckdose noch Netzteil erforderlich
- Integrierter Signalverstärker - Platzieren Sie Displays in bis zu 15 m Entfernung

Hardware	Warranty	2 Years
	AV-Eingang	HDMI
	Ports	2
	AV-Ausgang	HDMI
	Industrienormen	High Speed HDMI®, HDCP
	Reihenschaltung	Yes
Leistung	Max. Kabellänge	49.2 ft [15 m]
	Unterstützte Auflösungen	480p, 480i, 720p, 1080i, 1080p
	Breitbild unterstützt	1600x1200(UXGA)
		Yes
Steckverbinder	Steckverbinder A	HDMI (19 pin)
	Steckverbinder A	USB Type-A (4 pin) USB 2.0
	Steckverbinder B	HDMI (19 pin)
Spezielle Hinweise/Anforderungen	System- und Kabelanforderungen	Eine HDMI-Quelle (Desktop/Laptop) mit einem USB-Port für Stromversorgung von ST122LE.
Anzeiger	LED-Anzeiger	Strom
Strom	Mit Stromadapter	USB-Powered
	Eingangsspannung	5 DC
	Eingangsstrom	500mA
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Feuchtigkeit	0 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Physische	Farbe	Black

Eigenschaften

Gehäusetyp	Plastic
Kabellänge	11.0 in [2.8 cm]
Produktlänge	3.0 in [75 mm]
Produktbreite	2.0 in [50 mm]
Produkthöhe	1.0 in [25 mm]
Produktgewicht	2.7 oz [76 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	8.3 in [2.1 cm]
Package Width	5.7 in [1.4 cm]
Package Height	1.6 in [40 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	7.7 oz [219 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	HDMI-Splitter
Im Paket enthalten	Anleitung
Im Paket enthalten	60 cm USB-Stromkabel

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

