

Multiplicador HDMI de 2 Puertos con Audio - Alimentación USB - Splitter - 1080p

ID del Producto: ST122HDMILE



El Divisor de Video HDMI de 2 puertos con Audio, ST122HDMILE permite compartir una única fuente de audio y video de alta definición con dos pantallas HDMI o DVI (con cable HDMI a DVI). El divisor HDMI es alimentado por USB por lo que resulta ideal para usar con ordenadores de escritorio y laptops equipados con un conector de salida HDMI disponible. El divisor HDMI de alta velocidad alimentado a través de USB es compatible con HDCP 1.1, ofreciendo una asombrosa definición de audio y video digital sin defectos con una resolución de hasta 1080p. Con el objeto de superar las limitaciones de distancia típicas de las conexiones, el divisor HDMI también puede funcionar como amplificador de distribución HDMI permitiendo ubicar monitores HDMI hasta 45 pies (15 metros) de distancia de la fuente HDMI - la solución perfecta para conectar un ordenador equipado con HDMI a monitores, proyectores y pantallas de plasma según se requiera. Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite conectar múltiples proyectores, pantallas LCD y pantallas de plasma equipadas con HDMI desde una única fuente del ordenador
- Ideal para aulas, donde el educador pueden mostrar la pantalla de su ordenador en varias pantallas y así lograr mejor visibilidad.

- Perfecto para salas de reuniones donde se utilizan varias pantallas y proyectores
- Excelente para organizar su sala de conferencias y exposiciones con pantallas múltiples
- Para usar en entornos minoristas para publicidad o capacitación

Características

- Divide una fuente HDMI en 2 salidas, sin pérdida de señal
- Amplificador de señal integrado - permite situar pantallas a hasta 15 metros de distancia
- Soporta una amplia gama de resoluciones HDTV de 480p a 1080p
- Alimentado por USB - no necesita tomacorrientes ni voluminosas fuentes de alimentación
- Compatible con HDMI de Alta Velocidad y HDCP 1.1
- Diseño compacto

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Entrada A/V	HDMI
Cantidad de Puertos	2
Salida A/V	HDMI
Estándares Industriales	HDMI® de Alta Velocidad, HDCP
Sistema En Cascada	Sí

Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	49.2 ft [15 m]
Resoluciones Admitidas	480p, 480i, 720p, 1080i, 1080p 1600x1200(UXGA)
Pantalla Plana Soportada	Sí

Conector(es)

Conector A	1 - HDMI (19 pines)
------------	---------------------

		1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	Conector B	2 - HDMI (19 pines)
Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables	Una fuente HDMI (ordenador de escritorio / laptop) con un puerto USB para alimentar el ST122LE.
Indicadores	Indicadores LED	1 - Encendido
Requisitos de Energía	Fuente de alimentación	Alimentado por USB
	Tensión de Entrada	5 DC
	Corriente de Entrada	500mA
	Tensión de Salida	5 DC
Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Humedad	HR 0~95%
Características Físicas	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Plástico
	Longitud del Cable	11.0 in [280 mm]
	Longitud del Producto	3.0 in [7.5 cm]
	Ancho del Producto	2.0 in [5.0 cm]
	Altura del Producto	1.0 in [2.5 cm]

Peso del Producto 2.7 oz [76.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.3 in [21.0 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
Altura de la Caja	1.6 in [4.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	7.7 oz [219.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Divisor HDMI
	1 - Cable de Alimentación USB de 24 pulgadas
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.