

2 Port VGA Video Splitter - Monitor Kabel - 1 x VGA (Stecker) 2 x VGA (Buchse)

Produkt-ID: ST122LE



Mit diesem 2-Port VGA-Videosplitter können Sie VGA-Anzeige eines Computers auf zwei Monitoren gleichzeitig ausgeben.

Der VGA-Splitter ST122LE ist perfekt für Klassenräume, Verkaufshows oder jede Anwendung, bei der hochwertiges Video auf mehreren Monitoren notwendig ist, geeignet und unterstützt die Displays mit bis zu 300 MHz Bandbreite und Auflösungen bis zu 2048x1536. Um die Platzierung der VGA-Displays zu erleichtern, bietet der Splitter einen integrierten Verstärkerkreis, mit dessen Hilfe Sie VGA-Monitore in bis zu 60 m Entfernung von Ihrem System aufstellen können. Außerdem kann der Splitter über eine USB-Verbindung mit dem Hostcomputer mit Strom versorgt werden, sodass die Suche nach einer verfügbaren Netzsteckdose entfällt.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Bessere Sichtbarkeit für Anzeigen und Werbespots durch Produktwerbung in Geschäften des Einzelhandels.
- Fahrpläne und Warnungen/Durchsagen auf Flughäfen, Busbahnhöfen und Bahnhöfen
- Erstellen Sie ansprechende Multimedia-Präsentationen für die Vorführung in Vortragssälen und Klassenzimmern.

- Zeigen Sie Ihre Botschaft auf mehreren Monitoren bei Verkaufsshows oder auf Informationsständen/-kiosken.
- Eine einfache und schnelle Lösung, ein Videosignal in einem Saal oder auf Andachtsstätten zu splitten.

Merkmale

- Unterstützt Auflösungen bis zu 2048x1536 bei 60 Hz.
- USB-betrieben
- Unser kompaktester VGA-Splitter.
- Videobandbreite 300 MHz
- Ein eingebauter Signalverstärker vergrößert die Reichweite Ihres Videosignals auf bis zu 60 Meter
- Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B (am Videoausgang 1)

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Ports 2

Industrienormen DDC, DDC2, DDC2B, auf Video-Ausgang 1

Leistung

Max. Kabellänge 199.9 ft [61.0 m]

Max. Analogauflösungen 2048x1536

Bandbreite 300MHz

MTBF 40,000 Hours

Steckverbinder

Steckverbinder A 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Steckverbinder B 2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Strom

Ausgangsspannung 5 DC

Ausgangsstrom 0.5A

Polarität der Mittelspitze Positiv

Steckertyp M

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Lagertemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Feuchtigkeit 0% bis 95%

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Gehäusetype Kunststoff

Produktlänge 15.7 in [40.0 cm]

Produktbreite 1.8 in [4.6 cm]

Produkthöhe 0.9 in [2.2 cm]

Produktgewicht 3.5 oz [100.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1

Paketlänge 8.3 in [21.0 cm]

Paketbreite 5.7 in [14.6 cm]

Pakethöhe 1.7 in [4.2 cm]

Versandgewicht (Verpackung) 8.8 oz [250.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - Video-Splitter

1 - USB-auf-Wechselstromadapter

1 - Benutzerhandbuch

Garantieinformatio
nen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

