Duplicador Divisor de Vídeo VGA 2 puertos Compacto Alimentado por USB - 2048x1536 - Cable Multiplicador Splitter 2 Salidas HD15

ID del Producto: ST122LE

Este divisor de vídeo VGA de 2 puertos permite que un ordenador muestre vídeo VGA en dos monitores simultáneamente.

Perfecto para aulas, ferias o cualquier entorno que requiera vídeo de alta calidad en varios monitores, el divisor VGA ST122LE admite pantallas con un ancho de banda de hasta 300 MHz y una resolución de hasta 2048x1536. Además, para simplificar la colocación de sus pantallas VGA, el divisor cuenta con un circuito de refuerzo integrado que le permite ubicar los monitores VGA a una distancia de hasta 60 metros de su sistema, y se puede alimentar a través de una conexión USB al ordenador anfitrión, lo que elimina la necesidad de encontrar una toma de corriente disponible.

Diagrama de Aplicación

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Se utiliza para promocionar productos en establecimientos comerciales haciendo sus anuncios más visibles.

• Mostrar itinerarios, horarios y avisos de alerta en aeropuertos, terminales de ómnibus y estaciones de tren.

• Proyectar presentaciones multimedia atractivas en salas de conferencias y aulas

• Transmitir su mensaje a través de varias pantallas en ferias, exposiciones o casetas/mostradores de información

• Solución rápida y fácil para dividir una señal de vídeo en templos o auditorios.

Características

• Soporta resoluciones de hasta 2048 x 1536 @60Hz

• Alimentación por USB

• Nuestro Divisor VGA más compacto

• Ancho de banda de 300 MHz

• El amplificador de señal integrado extiende su rango de conexión a 60 metros

• Soporta DDC, DDC2, DDC2B (para el puerto 1 de salida de vídeo)

Hardware		
	Política de Garantía	2 Years
	Cantidad de Puertos	2
	Estándares Industriales	DDC, DDC2, DDC2B, en Puerto de Salida de Video 1
Rendimiento		
	Longitud Máxima del Cable	199.9 ft [61.0 m]
	Resolución Analógica Máxima	2048x1536
	Ancho de Banda	300MHz
	MTBF	40,000 Hours
Conector(es)		
	Conector A	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
	Conector B	2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Requisitos de Energía		
	Tensión de Salida	5 DC
	Alimentación de Salida	0.5A
	Polaridad Central	Positivo
	Tipo de Enchufe	M
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Humedad	0% - 95%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Plástico
	Longitud del Producto	15.7 in [40.0 cm]
	Ancho del Producto	1.8 in [4.6 cm]
	Altura del Producto	0.9 in [2.2 cm]
	Peso del Producto	3.5 oz [100.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	8.3 in [21.0 cm]
	Ancho de la Caja	5.7 in [14.6 cm]
	Altura de la Caja	1.7 in [4.2 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	8.8 oz [250.0 g]
Contenido de la		

Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Divisor de Video
		1 - Adaptador de alimentación USB a DC
		1 - Manual del Usuario
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.