

VGA-videosplitter med 2 portar - USB-driven

Produkt ID: ST122LE



Den här VGA-videosplittern med 2 portar gör det möjligt för datorn att visa VGA-videor på två skärmar samtidigt.

Passar perfekt för klassrum, mässor eller andra tillfällen som kräver video av hög kvalitet på flera skärmar. ST122LE VGA-splitter stödjer skärmar med upp till 300 MHz i bandbredd och 2048 x 1536 upplösning. För att förenkla placeringen av VGA-skärmarna har splittern en inbyggd förstärkarkrets som gör att du kan placera VGA-skärmarna upp till 60,9 m ifrån ditt system. Den kan strömförsörjas genom en USB-anslutning till värddatorn vilket gör att du inte behöver hitta ett ledigt eluttag.

Applikationsdiagram

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Använd den för att marknadsföra produkter i handeln så att din reklam syns bättre.
- Visa resescheman och upplysningar på flygplatser, bussterminaler och tågstationer
- Skapa engagerande multimedia-presentationer för visning i föreläsningssalar och klassrum
- Få igenom ditt budskap via flera skärmar för mässor eller informationsbås/kiosker

- Snabb och enkel lösning för att dela en videosignal i ett auditorium eller plats för tillbedjan

Funktioner

- Stödjer upplösningar upp till 2048 x 1536 @60Hz
- Strömförsörjd via USB
- Vår mest kompakta VGA-splitter
- 300 MHz video-bandbredd
- Integrerad signalförstärkare förstärker din anslutningsvidd upp till 60 m
- Stödjer DDC, DDC2, DDC2B (för videoutgångsport 1)

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	2
Industristandarder	DDC, DDC2, DDC2B i videoutgångsport 1

Prestanda

Maximal kabellängd	199.9 ft [61.0 m]
Maximal analog upplösning	2048x1536
Bandbredd	300MHz
Medeltid mellan fel (MTBF)	40,000 Hours

Kontakt(er)

Connector A	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Connector B	2 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Ström

Utspänning	5 DC
Utström	0.5A

	Polaritet på mittpol	Positiv
	Kontakttyp	M
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Luftfuktighet	0% - 95%
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Av plast
	Produktlängd	15.7 in [40.0 cm]
	Produktbredd	1.8 in [4.6 cm]
	Produkthöjd	0.9 in [2.2 cm]
	Produktvikt	3.5 oz [100.0 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	8.3 in [21.0 cm]
	Package Width	5.7 in [14.6 cm]
	Paketets höjd	1.7 in [4.2 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	8.8 oz [250.0 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - Video splitter
		1 - USB till DC-strömadapter
		1 - Användarhandbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.