

## VGA Video über Cat5 Extender mit Audio

Produkt-ID: ST122UTPAEU



Mit dem VGA-Video-Extender ST122UTPAEU über Cat 5 mit Audio können Sie bis zu 4 (2 lokale und 2 remote) Monitore an einen einzigen PC anschließen. Das Videosignal und das entsprechende Audio werden über ein standardmäßiges, 4-paariges UTP-Kabel der Cat 5 oder höher (empfohlen wird Cat 5e) an das Remote-Gerät gesendet. Dabei werden Entfernungen von bis zu 150 m unterstützt. Der VGA-Video- und Audio-Extender besteht aus einem lokalen Sender und einem Remote-Empfänger und ist somit eine betriebsbereite Komplettlösung für Punkt-zu-Punkt-Digital Signage-Anwendungen, für die Audio erforderlich ist. Für eine einfache Installation beinhaltet das Set zudem ein Slotblech für den Empfänger ST122UTPAEU zum Installieren an Wänden, Schreibtischen oder Schränken. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Platzieren Sie den Monitor in einem geeigneten Bereich, während sich die gesamte Systemausrüstung irgendwo anders in einer sauberen und sicheren Umgebung befindet.
- Ideal für Digital Signage im Finanz-, Erziehungs- und Geschäftssektor.
- Verlängern Sie Ihre Anzeige über unwirtliches Industriegelände.
- Perfekt für Videokonferenzen in Sitzungssälen oder Großraumbüros.
- Optimieren Sie den Aufstellungsort Ihrer Vorführstationen bei Verkaufsshows und Vorträgen.

## Merkmale

- Verlängert VGA- und analoge Audiosignale bis zu 150 m.
- Unterstützt eine Auflösung von 1440x900 auf 50 m Entfernung.
- Unterstützt eine Auflösung von 1024x768 auf 150 m Entfernung.
- Besteht aus 1 Basiseinheit für die lokalen Anzeigen und 1 Ferneinheit für die entfernten Anzeigen (bis zu 2 Monitore pro Standort).
- Reine Hardwarekonstruktion - keine Software- oder Treiberinstallation notwendig.
- Es können standardmäßige waagrecht gruppierte Twisted Pair Netzwerk-Patchkabel der Category 5 für wirtschaftliche und zuverlässige Datenübertragung verwendet werden.
- Mit Slotblechen

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Ports	2
Kabel	Cat5e UTP oder höher
Reihenschaltung	Nein

---

### Leistung

Max. Kabellänge	500.0 ft [152.4 m]
Max. Entfernung	150 m / 500 ft
Max. Analogauflösungen	Distance / Resolution 100ft (30m) / 1440x900 250ft (76m) / 1280x1024 500ft (152m) / 1024x768
Breitbild unterstützt	Ja

---

### Steckverbinder

Anschlüsse lokales Gerät	3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	RJ-45



		VGA (15-polig, High Density D-Sub)
		VGA (15-polig, High Density D-Sub)
	Remote-Gerät-Anschlüsse	3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
		RJ-45
		VGA (15-polig, High Density D-Sub)
<hr/>		
Strom		
	Mit Stromadapter	2 AC-Adapter im Lieferumfang
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
<hr/>		
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Aluminium
	Produktlänge	0.0 in [0.0 mm]
	Produktbreite	0.0 in [0.0 mm]
	Produkthöhe	0.0 in [0.0 mm]
	Produktgewicht	6.4 oz [181.0 g]
<hr/>		
Verpackungsinformationen		
	Package Length	9.5 in [24.2 cm]
	Package Width	3.6 in [92.0 mm]
	Package Height	7.4 in [18.8 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	2.7 lb [1.2 kg]
<hr/>		
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	Lokales Gerät (Sender)
		Remote-Gerät (Empfänger)



Montagebügel für Empfänger (mit Schrauben)

Gummifuß-Sets

Netzadapter

Anleitung

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

