

VGA Video über Cat5 Extender mit Audio bis zu 300m - 1920x1080

Produkt-ID: ST122UTPAL



Mit dem VGA-und-Audio-über Cat 5-Video-Extender ST122UTPAL (große Reichweite) können Sie die Reichweite eines VGA-Videosignals und des begleitenden Audio von einem einzigen PC über Kabel der Cat 5 (oder höher) auf 4 (2 lokale und 2 remote) Monitore erweitern. Der VGA-Extender (mit Audio) ist eine Komplettlösung mit sowohl Sender als auch Empfänger und bietet einen einzigartigen Drehregler zum Wechseln der am Empfänger angeschlossenen Displays und zum Einstellen der Audiolautstärke. Mit dem Drehregler können Sie auch Ihr Signal über RGB (Rot, Grün, Blau) SKEW-Kalibrierung fein einstellen und Verstärkung und Helligkeit steuern. Der Sender erweitert die Videoreichweite auf bis zu 300 m und bietet eine EDID-Kopierfunktion für optimale Auflösungen und höhere Kompatibilität mit den Remote-Displays. Diese vielseitige Lösung ist hervorragend für Digital Signage- und POS-Anwendungen geeignet. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Der ST122UTPAL bietet eine VGA-auf-Ethernet-Konvertierung, die ideal für Punkt-zu-Punkt-Installationen/-Anwendungen geeignet ist. Mit dieser praktischen und kostengünstigen Lösung erreichen Sie Ihr Publikum, wo und wann Sie wollen.
- Platzieren Sie den Monitor in einem geeigneten Bereich, während sich die gesamte Systemausrüstung anderswo in einer sauberen und sicheren Umgebung befindet.

- ST122UTPAL findet in den Sektoren Finanzwesen, Bildung und Geschäft Anwendung

## Merkmale

- Mit Sender (lokal) und Empfänger (remote)
- Erweitert die Video-Reichweite auf Entfernungen von bis zu 300 m
- Unterstützt Auflösungen von bis zu 1320 x 1080 bei maximaler Kabellänge
- EDID-Kopierfunktion für umfassende Display-Kompatibilität
- VGA-über-Cat 5-Extender mit großer Reichweite und hoher Auflösung
- Drehregler zur SKEW-Kalibrierung für erweiterte Optionen und Feineinstellung

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Ports	2
Kabel	Cat5 UTP oder höher
Reihenschaltung	Nein

---

### Leistung

Max. Entfernung	300m [984ft]
Unterstützte Auflösungen	1920x1080 @ 300m(950ft)
Breitbild unterstützt	Ja

---

### Steckverbinder

Anschlüsse lokales Gerät	2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	1 - RJ-45
	2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Remote-Gerät-Anschlüsse	2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)

1 - RJ-45

2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)

---

Anzeiger

LED-Anzeiger

1 - Videostatus - Sender

1 - Audiostatus - Sender

2 - Videostatus - Empfänger

2 - Audiostatus - Empfänger

1 - Skew - Empfänger

1 - Verstärkung - Empfänger

1 - EQ - Empfänger

---

Strom

Stromversorgung

2 AC-Adapter im Lieferumfang

Eingangsspannung

100 - 240 AC

Ausgangsspannung

12V DC

Ausgangsstrom

1.5A

Polarität der  
Mittelspitze

Positiv

Steckertyp

M

Stromverbrauch

18

---

Umgebungsbeding  
ungen

Betriebstemperatur

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Lagertemperatur

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Feuchtigkeit

0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit

---

Physische  
Eigenschaften

Farbe

Schwarz

Gehäusotyp	Aluminium
Produktlänge	5.5 in [14 cm]
Produktbreite	0.9 in [2.3 cm]
Produkthöhe	0.9 in [2.3 cm]
Produktgewicht	34.2 oz [970 g]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	11.8 in [30 cm]
Paketbreite	3.5 in [88 mm]
Pakethöhe	9.8 in [25 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.0 lb [1.8 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Set mit Sender und Empfänger
	2 - Montagebügel
	2 - Erdungskabel
	2 - Netzadapter
	1 - Anleitung

---

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.