

2x2 video wall controller - 4K 60Hz

Product ID: ST124HDVW



Met deze video wall controller kunt u uw HDMI videobron aansluiten op meerdere HDMI-schermen, met ondersteuning van Ultra HD resoluties en 7.1 surround sound audio. U kunt de controller als een videosplitter gebruiken voor de distributie van het HDMI-signaal naar vier schermen of u kunt uw videobronnen over vier schermen verdelen om een 2x2 videowand te maken.

Niet alle 2x2 videowand matrix controllers zijn identiek. Terwijl sommige HDMI 1.4 video wall controllers resoluties tot 4K kunnen bereiken, werken ze alleen met een vernieuwingsfrequentie van 30Hz. Deze 4K 60Hz HDMI videowand processor biedt volledige ondersteuning van HDMI 2.0, inclusief echte 4K resolutie bij 60Hz.

De HDMI video wallsplitter ondersteunt HDCP 2.2 en is neerwaarts compatibel met 4K 30Hz en 1080p schermen. Daardoor is hij gegarandeerd geschikt voor schermen met een lagere resolutie zoals tv's bij u in de buurt of voor uw digital signage.

Voor een probleemloze configuratie biedt de 4K HDMI splitter eenvoudige plug & play installatie. Sluit uw bron en 4 schermen en de 4K videowand splitter gewoon op elkaar aan, en u krijgt automatisch een videowand met de juiste resolutie.

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen en grondig getest op compatibiliteit en prestatie, om te garanderen dat onze hoogwaardige producten voor IT professionals voldoen aan de industriestandaarden of deze te overtreffen. Onze StarTech.com technische adviseurs hebben een brede productkennis en bieden 24 uur van maandag t/m vrijdag ondersteuning (engelstalig) om alle klanten zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

De ST124HDVW heeft 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Creer veelzijdige 4K digital signage met meerdere tv's
- Met de 2x2 videowandfunctie kunt u vier aparte schermen tot n enorm scherm combineren

Features

- Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van 4K 60Hz
- Probleemloze instelling met ondersteuning van EDID emulatie en plug & play installatie
- Compatibel met vele verschillende apparaten, met ondersteuning van HDCP 2.2 en neerwaarts compatibel met bijna elk HDMI apparaat
- 2x2 videowandfunctie, waarmee u een indrukwekkende videowand kunt maken door uw videobron over vier schermen te verdelen
- 1 tot 4 videosplitsfunctie, waarmee u hetzelfde signaal over vier verschillende schermen kunt verdelen

Hardware	Warranty	2 Years
	AV-ingang	HDMI - 2.0
	AV-uitgang	HDMI - 2.0
	Audio	Yes
Prestaties	Video Revision	HDMI 2.0
	Ondersteunde resoluties	HDMI: 40962160 (4K) / 60Hz
	Ondersteuning breedbeeld:	Additional resolutions and refresh rates may be supported
	Audiospecificaties	Yes HDMI - 7.1 Channel Audio
Connector(en)	Connector A	HDMI (19 pin)
	Connector A	RJ-45
	Connector A	DB 9-pin Serial
	Connector A	USB Type-A (4 pin) USB 2.0
	Connector B	HDMI (19 pin)
Indicatoren	LED-indicatoren	Video-ingang (IN)
	LED-indicatoren	Video-uitgang (OUT - A,B,C,D)
Voeding	Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	1A
	Uitgangsspanning	24 DC

Uitgangsstroom	1.25A
Stekkertype	M

Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0C to 40C (32F to 104F)
	Opslagtemperatuur	-20C to 60C (-4F to 140F)
	Vochtigheid	20-90% RV (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen	Kleur	Black
	Type behuizing	Metal
	Lengte product	9.1 in [2.3 cm]
	Breedte product	6.5 in [1.6 cm]
	Hoogte product	1.8 in [45.000 mm]
	Gewicht product	2.2 lb [1.0 kg]

Verpakkingsinformatie	Package Length	11.8 in [3.0 cm]
	Package Width	10.2 in [2.6 cm]
	Package Height	2.8 in [70.000 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	3.5 lb [1.6 kg]

Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	2x2 videowand splitter
	Meegeleverd	Handleiding
	Meegeleverd	Universele voedingsadapter

****Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

