

4-poort VGA Video Splitter met Wandmontage

Productcode: ST124WEU



De ST124WEU 4-poort VGA Video Splitter met wandmontage biedt een uitstekende kwaliteit over een grote afstand en stelt u in staat VGA-video met hoge resolutie vanaf een enkele videobron naar vier monitoren tegelijk door te sturen.

De Splitter ondersteunt een maximale VGA-videobandbreedte van 250MHz en resoluties tot 1600 x 1200 voor een uitstekende beeldkwaliteit. De VGA Video Splitter is zeer eenvoudig te installeren en stelt u in staat beeldschermen tot op 65 m afstand van de VGA-videobron te plaatsen.

De videosplitter biedt veelzijdige montagemogelijkheden en kan door de aansluitingen aan de bovenzijde plat op of onder uw werkruimte worden geplaatst of aan een wand gemonteerd worden - de plaatsing van de VGA-splitter is gemakkelijk aan te passen aan uw behoeften. Het is met de videosplitter ook mogelijk het signaal meermaals te verdelen met behulp van twee extra splitters voor het doorsturen van een enkele VGA-bron naar maximaal 64 VGA-schermen.

Dit product is bijzonder geschikt voor bijvoorbeeld narrowcasting en voor gebruik in winkels, op beurzen, in onderwijs- en overheidsinstellingen of voor zakelijke presentaties - toepassingen waarbij VGA-video van hoge kwaliteit op meerdere schermen nodig is.

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Te gebruiken in winkels voor productpromotie om uw advertenties beter zichtbaar te maken
- Toon aankomst- en vertrektijden of waarschuwingen op luchthavens en in bus- of treinstations
- Vertoon pakkende multimediapresentaties in collegezalen en klaslokalen
- Breng uw boodschap over via meerdere schermen op beurzen of bij informatiebalies
- Snelle en gemakkelijke oplossing om een videosignaal op te splitsen in een gehoorzaal of gebedshuis

Eigenschappen

- Compact ontwerp met handige aansluitingen aan de bovenzijde
- Plat neer te leggen of aan de wand te monteren
- Ondersteuning voor resoluties tot 1600 x 1200
- Ondersteunt kabellengtes tot 65 m
- 250MHz videobandbreedte
- Ondersteunt het op elkaar aansluiten van splitters tot maximaal 3 niveaus diep

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	VGA
Poorten	4
AV-uitgang	VGA
Audio	Nee

Prestaties

Maximale kabellengte	213.2 ft [65 m]
Maximale analoge resoluties	1600x1200
Bandbreedte	250 MHz

Connector(en)

Connector A	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Connector B	4 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	230 AC
Uitgangsspanning	9V DC
Uitgangsstroom	0.3A
Polariteit pin midden	Positief

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zilver
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	4.1 in [10.5 cm]
Breedte product	3.2 in [8.2 cm]
Hoogte product	1.1 in [2.8 cm]
Gewicht product	4.6 oz [129 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	9.4 in [24 cm]
Package Width	2.3 in [59 mm]
Package Height	6.4 in [16.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.1 lb [0.5 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - 4-poort VGA-videosplitter

1 - Voedingsadapter

1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.