

IP対応HDMIエクステンダー受信機 送受信機セット(ST12MHDLNHK)と使用 1080p

製品ID: ST12MHDLNHR



HDMI over IP エクステンダー (ST12MHDLNHK)

互換受信機。HDMIを伝送するリモートディスプレイを増やす際に使用します。複数の受信機(別売)を追加して複数のロケーションにHDMI信号を分配できます。

HDMI over

IPキットは、ニーズに応じて受信機を増やし、システム規模を拡大できます。一点対複数点のセットアップでは、必要な数だけ何台でも受信機を増やしてHDMIをIPで分散可能です。さらに規模を拡大するには、最大で99件のキット(ST12MHDLNHK)をつなげて複数点对複数点のセットアップが可能です。この場合は、複数のHDMIソース信号を別々のディスプレイに伝送可能です。受信機と送信機にはそれぞれ取り付け金具とIRエクステンダーが付属しています。プロ仕様のすっきりした設置ができ、リモート操作が簡単にできます。

この受信機はHDビデオ品質をサポートしており、1080pの解像度でダイナミックなデジタルサイネージを実現します。施設内全体に人目を引く印象的なビジュアルを展開します。

このHDMI over

IPソリューションは、大量の帯域を使用するIPビデオ延長ソリューションとは異なり、ビデオ圧縮技術を使用して少ない帯域要件で高品質HDMIビデオをネットワーク伝送します。ビデオ圧縮を使用するHDMI信号延長は、ネットワークリソースを浪費せず、ビデオ専用のネットワークを別途用意する手間を省きます。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ 空港、駅、バスステーション、病院などで頻繁に更新されるデータを複数の情報掲示板に表示
- ・ ソーシャルメディアのフィードを複数の画面に表示
- ・ 病院、ショッピングセンター、スタジアムなどの大型施設で鮮明なデジタルサイネージを構成

製品の特長

- ・ローカルエリアネットワークを使用して施設内に効率的にビデオを分配
- ・柔軟でスケーラブルなビデオ分配システムで理想的なデジタルサイネージを構成
- ・1080pサポートで鮮やかなHD品質のビデオを提供

ハードウェア		
	保証に関する方針	2 Years
	ポート数	1
	配線	Cat5e UTP以上
	オーディオ	あり
	ラック取り付け可能	あり
	デ이지ーチェーン型	あり
性能		
	最大ケーブル長	15.2 m [50.0 ft]
	最大距離	15m
	最大デジタル解像度	1920x1200 (1080p) 60Hz
	対応解像度	1920x1200 60Hz
	ワイド画面サポート	あり
	オーディオ仕様	2チャンネル
コネクタ		
	リモートユニットコネクタ	1 – HDMI [19ピン] 1 – RJ-45 1 – 2.5mmステレオミニミニ (3極) 1 – 赤外線
特記 / 必要条件		
	注意	ルーターでIGMPスヌーピングをサポートしている必要があります。ネットワークスイッチまたはルーターのマニュアルでIGMPサポートが使える状態になっているか確認してください。 各キットは、動作中に6-12MbpsのLAN帯域を必要とします。
インジケータ		
	LEDインジケータ	1 – ステータスLED

電源

電源	付属ACアダプタ
入力電圧	100 – 240 VAC
入力電流	0.3 A
出力電圧	5 VDC
出力電流	1 A
プラグタイプ	Mini USB Type-B [5ピン]

環境条件

動作温度	0° C to 40° C (32° F to 104° F)
保存温度	-10° C to 60° C (14° F to 140° F)
湿度	0% ~ 80%

物理的特徴

色	ブラック
エンクロージャタイプ	アルミ
製品縦	13.0 cm [5.1 in]
製品横	9.7 cm [3.8 in]
製品高さ	2.4 cm [0.9 in]
製品重量	213.0 g [7.5 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	23.7 cm [9.3 in]
パッケージ横	15.7 cm [6.2 in]
パッケージ高さ	6.6 cm [2.6 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	0.8 kg [1.7 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – HDMI over IP 受信機
	1 – ユニバーサルACアダプタ 日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア
	1 – 取り付け金具
	1 – カテゴリ5ケーブル
	1 – プラスチック製ドライバー

1 - IRリモコン

1 - USB-A - Mini USB-B ケーブル

1 - DB9 - 2.5mm シリアルアダプタケーブル

1 - IR レシーバ

4 - ゴム足

1 - 取扱説明書

Warranty Information

Warranty

整備品2年保証

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。