

## Adaptador Concentrador HUB Ladrón USB 2.0 de 4 Puertos Sin Fuente de Alimentación - USB A

ID del Producto: ST4200MINI



El Mini Concentrador USB de 4 puertos, ST4200MINI permite convertir una conexión USB en cuatro puertos USB, y debido a su diseño compacto, requiere un mínimo espacio para su instalación. El mini concentrador USB de cuatro puertos es un accesorio para laptop ideal para aumentar la cantidad de conexiones disponibles de dispositivos USB que opera con bajos niveles de energía, ayudándole a obtener el máximo provecho de la batería de su ordenador portátil. El mini concentrador de cuatro puertos soporta velocidades de transferencia de datos USB 2.0 de hasta 480 Mbps, y al ser retrocompatible con versiones USB anteriores, los periféricos USB más antiguos pueden funcionar perfectamente bien.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



### Aplicaciones

- Mejore la accesibilidad de puertos USB ubicados en un lugar de difícil acceso o que están demasiado juntos, ubicando el concentrador en un lugar más conveniente
- Permite ampliar las prestaciones USB del sistema con 4 puertos USB externos adicionales

## Características

- TAA Compliant
- Interfaz de host compatible con USB 2.0 de Alta Velocidad con soporte para tasas de transferencia de hasta 480 Mbps
- Diseño compacto y tamaño de bolsillo, fácil de llevar
- Se alimenta directamente del puerto USB
- Soporta Plug and Play y Hot Swap

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	4
Interfaz	USB 2.0
Estándares Industriales	USB 2.0

---

### Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	480 Mbps
---------------------------------------	----------

---

### Conector(es)

Puertos Externos	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	4 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

---

### Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

---

### Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Ordenador equipado con USB
	Para alcanzar las velocidades USB 2.0 se requiere de un ordenador USB 2.0

---

### Indicadores

Indicadores LED 1 - Encendido

---

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación Alimentado por USB

Alimentación de Salida 0.5A

---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0 to 40

Temperatura de Almacenamiento 0 to 85

---

Características Físicas

Color Plata

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Producto 3.5 in [90 mm]

Ancho del Producto 0.8 in [2 cm]

Altura del Producto 0.5 in [1.3 cm]

Peso del Producto 1.8 oz [50 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.8 in [17.3 cm]

Ancho de la Caja 5.6 in [14.3 cm]

Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 3.7 oz [105 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Concentrador USB de 4 puertos

1 - Manual de Instrucciones

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty

2 Años

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.