

Concentrador Portátil USB 3.0 de 4 Puertos - Hub con Cable Incorporado

ID del Producto: ST43004UA



Este concentrador portátil USB 3.0 de 4 puertos está diseñado para armonizar con el elegante acabado mate de color plateado similar de su MacBook o laptop. Su elegante caja de acabado plateado granallado armoniza a la perfección con su laptop Apple, pero, además, su fabricación de aluminio macizo pero de peso ligero tiene una durabilidad que resulta ideal para su uso al viajar o al colocarlo sobre una mesa o un escritorio.

También incluye un cable más largo de 27cm, el cual ofrece la flexibilidad de ubicar el concentrador y sus dispositivos en la ubicación precisa donde se requieran.

Este concentrador USB de estilo Apple y alta calidad facilita la ampliación de conectividad de su MacBook. Incluye cuatro puertos USB 3.0 (también conocido como USB 3.1 Gen 1) en una caja compacta. Su acabado granallado plateado ofrece un aspecto único y atractivo, en comparación con el diseño convencional de otros concentradores. Ahora su concentrador USB puede tener un aspecto tan atractivo y contemporáneo como el acabado o color similar de su MacBook, Ultrabook o laptop.

El cable USB integrado del concentrador tiene una longitud suficiente para llegar hasta el puerto USB 3.0 de su laptop, sin importar dónde esté situado el puerto. Además, el cable de mayor longitud le ofrece más opciones de ubicación en la superficie de su escritorio/mesa.

Si busca portabilidad, este concentrador puede ayudarle. Su diseño compacto y ligero es ideal para llevarlo de viaje. Además, su cable USB integrado permite llevar este versátil concentrador en su bolsa de viaje y evitar las molestias de tener que llevar un adaptador de alimentación individual.

Su resistente caja de aluminio ofrece una protección fiable, lo que resulta ideal en el caso de desplazamientos de ida y vuelta a la oficina. Además, el compacto concentrador USB ocupa un espacio mínimo en una mesa o un escritorio, lo cual significa que resulta ideal para entornos de oficinas compartidas o BYOD (Trae tu propio dispositivo).

Con configuración plug-and-play y compatibilidad con el intercambio de dispositivos en caliente, este concentrador con alimentación por bus se instala rápidamente y no requiere controladores ni software

adicional. Además es compatible con el intercambio de dispositivos en caliente, lo cual significa que se pueden conectar y desconectar sus dispositivos del concentrador mientras que la computadora está en funcionamiento. Evite las molestias y los gastos que supone adquirir nuevos dispositivos, gracias a este concentrador USB 3.0 que puede utilizar con sus dispositivos USB 2.0 y 1.x existentes.

El concentrador ST43004UA está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Opciones flexibles de ubicación del concentrador gracias al cable de mayor longitud, a fin de poder conectar una amplia gama de periféricos en entornos domésticos o de oficina
- Lleve el concentrador cuando viaje, a fin de poder conectar prácticamente cualquier periférico USB donde quiera que vaya
- Instálelo en entornos de oficina compartida para proporcionar acceso a un concentrador USB para varios dispositivos

Características

- Elegante y delgado, con acabado de color plateado granallado, hace juego con su MacBook
- Gabinete de aluminio resistente ofrece un rendimiento confiable
- Apto para viajes, con una caja de diseño compacto y peso ligero, incluye un cable integrado de mayor longitud
- Lleve el concentrador con alimentación por USB a cualquier lugar
- Compatibilidad universal y multiplataforma, que no requiere la instalación adicional de controladores
- Concentrador de cuatro puertos USB 3.0 SuperSpeed, con transmisión de datos a hasta 5Gbps
- Su retrocompatibilidad le posibilita ahorrar dinero al poder utilizarlo con dispositivos USB 2.0 y 1.x ya existentes
- Compatible con el modo de instalación plug-and-play, así como el intercambio o inserción en caliente
- Con protección contra sobretensión

Política de Garantía	2 Years
Puerto(s) de dispositivos USB-C	No
Conexión anfitrión USB-C	No
Puerto(s) de carga rápida	No
Cantidad de Puertos	4
Interfaz	USB 3.0
Tipo de Bus	USB 3.0
Estándares Industriales	USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0/1.1
ID del Conjunto de Chips	ASMedia - ASM1074

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
	USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Compatibilidad OS	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------	--

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Ordenador anfitrión con puerto USB 3.0
Nota	Si se conecta a un puerto anfitrión USB 2.0, su rendimiento puede verse limitado

Indicadores



Indicadores LED Alimentación

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humedad HR de 10%~90% (sin condensación)

Características Físicas

Color Silver & White

Factor de forma Compacto

Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico

Longitud del Cable 10.6 in [26.8 cm]

Longitud del Producto 4.4 in [11.2 cm]

Ancho del Producto 1.4 in [36 mm]

Altura del Producto 0.7 in [18 mm]

Peso del Producto 2.7 oz [76 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja 6.8 in [17.2 cm]

Ancho de la Caja 5.7 in [14.4 cm]

Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 5.0 oz [142 g]

Contenido de la Caja



Incluido en la Caja Concentrador USB 3.0 de 4 puertos

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

