

Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - Mini Ladrón USB con Adaptador de Alimentación

ID del Producto: ST4300MINI



Este concentrador USB 3.0 de 4 puertos convierte un puerto USB en cuatro puertos USB-A y además tiene un diseño compacto, con alimentación por USB que resulta ideal al viajar/desplazarse. En el caso de dispositivos que requieren alimentación extra, el concentrador también incluye un adaptador de alimentación externo.

El diseño compacto y ligero de este concentrador USB de 4 puertos está ideado para facilitar la movilidad. Puede llevarlo fácilmente en la bolsa de su ordenador portátil cuando viaje/se desplace, lo cual facilita tener más opciones de conectividad casi donde quiera que vaya. Solución perfecta para la conexión con dispositivos USB comunes, como ratones, teclados o unidades de memoria USB (Flash) justo cuando los necesite.

Además, es posible instalar este versátil concentrador USB 3.0 en cualquier lugar, ya que ocupa poco espacio en un escritorio/mesa, por lo cual resulta ideal para entornos de oficina compartida o tipo BYOD (trae tu propio dispositivo).

Este concentrador USB con alimentación independiente incluye un adaptador de alimentación externo para la carga de dispositivos USB exigentes, como las cajas y unidades de disco externo más grandes, las cuales requieren más potencia que lo que la alimentación por USB puede suministrar.

Gracias al adaptador de alimentación puede cargar su smartphone a través de uno de los puertos disponibles. Cada puerto USB-A es compatible con la especificación USB para carga de baterías versión 1.2. Se recomienda cargar solo un dispositivo a la vez.

Este concentrador USB 3.0 funciona con una amplia gama de ordenadores, ya que no requiere software ni controladores adicionales. Se instala automáticamente cuando se conecta con un ordenador portátil o de sobremesa, para empezar a trabajar de inmediato. También funciona con varios sistemas operativos, como Windows®, macOS, Linux® y Chrome OS™, así que ofrece compatibilidad multiplataforma.

El modelo ST4300MINI está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Conecte y utilice dispositivos USB que requieren alimentación adicional, mediante el adaptador de alimentación incluido
- Lleve consigo el concentrador cuando viaje, para poder conectar sus dispositivos USB donde quiera que vaya
- Solución perfecta para entornos domésticos, de oficinas y de oficinas compartidas

Características

- Agregue puertos USB-A adicionales a su ordenador portátil
- Caja compacta y de peso ligero con diseño que ocupa poco espacio, ideal para viajar o colocarla en un escritorio
- Con alimentación por USB e incluye un adaptador de alimentación opcional (para autoalimentación)
- Diseño compacto que facilita la portabilidad
- Fácil y sencilla instalación, gracias a la amplia compatibilidad con diversos sistemas operativos, sin necesidad de controladores adicionales

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Puerto(s) de dispositivos USB-C	No
Conexión anfitrión USB-C	No
Puerto(s) de carga rápida	Sí
Cantidad de Puertos	4

Interfaz	USB 3.0
Tipo de Bus	USB 3.0
ID del Conjunto de Chips	VIA/VLI - VL813

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
MTBF	40.103 horas

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
	USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Compatibilidad OS	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------	--

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB disponible
Nota	Cada puerto USB-A es compatible con la especificación USB para carga de baterías versión 1.2. Se recomienda cargar solo un dispositivo a la vez.

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.6A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	3.0A



Polaridad Central Positivo

Tipo de Enchufe M

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura de Almacenamiento -50°C to 120°C (-58°F to 248°F)

Humedad HR 10~90%

Características Físicas

Color Negro

Factor de forma Compacto

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Cable 5.9 in [15 cm]

Longitud del Producto 11.5 in [29.2 cm]

Ancho del Producto 1.4 in [35 mm]

Altura del Producto 0.6 in [15 mm]

Peso del Producto 2.0 oz [56 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]

Ancho de la Caja 6.2 in [15.7 cm]

Altura de la Caja 2.2 in [57 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 12.0 oz [340 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja Concentrador USB 3.0

adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE,



ANZ)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

