

4ポートUSB 3.0ハブ／急速充電／USB-A x4／SuperSpeed 5Gbps／USBバスパワー & セルフパワー（ACアダプタ付属）／USB 3.2 Gen 1／小型USBハブ

製品ID: ST4300MINI



ポータブル4ポートUSB 3.2 Gen

1ハブ。単一のUSBポートを4口のUSB-Aポートに変換し、コンピュータの接続機能を拡張します。コンパクトなUSBバスパワー設計で携帯に最適です。USBバスパワーでは電力が足りない機器も接続できるよう、外付け電源アダプタが付属しています。

この4ポートUSBハブはコンパクトな軽量設計になっており、携帯に適しています。ノートパソコンバッグにも軽く収まり、外出先でも必要に応じて接続機能を拡張することができます。マウス、キーボード、USBメモリなど、一般的なUSB機器の接続に最適です。

このUSB 3.2 Gen

1ハブはデスク上でスペースを取らず、どんな場所での使用にも適しています。特に、ホットデスクやBYOD（私物デバイス持ち込み）環境で理想的なソリューションとなります。

このセルフパワーUSBハブには、付属品として外付けの電源アダプタが含まれています。容量の大きな外付けドライブやケースなど、USBバスパワーだけでは電力が足りないデバイスの使用が可能です。

電源アダプタを使用する場合、空きポートでスマートフォンの充電も可能です。各USB-AポートはUSBバッテリー充電仕様（Battery Charging Specification）1.2に対応していますが、一度に一台のみの充電が推奨されます。

このUSB 3.2 Gen

1ハブは、ソフトウェアやドライバのインストールが要らず、幅広い種類のコンピュータで使用可能です。ノートパソコン／デスクトップPCに接続すると自動的にインストールされ、すぐに稼働状態になります。Windows®、macOS、Linux®、Chrome OS™など各種OSに対応するマルチプラットフォーム互換性を提供します。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ 付属の電源アダプタを使えば、追加電力を必要とするUSBデバイスを接続して使用可能
- ・ 外出時にハブを携帯し、出先でUSBデバイスを接続
- ・ オフィス、家庭、ホットデスク環境に最適

製品の特長

・ パフォーマンス: USB Type-Aポート4口を増設するUSB 3.2 Gen 1ハブ(5Gbps)。4ポートのうち1口でBC 1.2に対応、USB周辺機器の充電が可能。USBバスパワー、または付属の電源アダプタでより高い性能を発揮

・ ACアダプタ付きUSBハブ: 1つのポートで15Wの電力を共有しBC 1.2急速充電(1.5A/7.5W)をサポート。HDD/SDDケースなどの高性能デバイスではACアダプタで給電可能

コンパクトUSBハブ: ノートパソコンバッグに軽く収まるスリムな設計、一体型のUSB-Aホストケーブル付き。場所を取らず、自宅・オフィスの小さなスペースに理想的

・ 高速データ転送: 最大5GbpsのSuperSpeedに対応するUSB 3.2 Gen 1ハブ。外付けストレージ、SSD、USBメモリなど複数の周辺機器を接続

・ 互換性: Windows、macOS、Linux、Chrome OSなど各種OSでドライバのセットアップが不要、活線挿抜が可能。USB 1.x および2.0と下位互換性あり(速度は低下)

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
USB-C デバイスポート	なし
USB-C ホスト接続	なし
高速充電ポート	あり
ポート数	4
インターフェース	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
バス型	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
チップセットID	VIA/VLI - VL813

性能

最大データ転送速度	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
タイプおよび定格	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
MTBF	40,103時間

コネクタ

コネクタタイプ	4 - USB Type-A (USB 3.0、5 Gbps) [9ピン]
---------	---------------------------------------

1 – USB Type-A (USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]

ソフトウェア

OS互換性	OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要
-------	-------------------------

特記 / 必要条件

システムおよびケーブル要件	USBポート
注意	各USB-Aポートで、USBバッテリー充電仕様(USB Battery Charging Specification) 1.2に対応しています。一度に一台の充電が推奨されます。

電源

電源	付属ACアダプタ
入力電圧	100 – 240 VAC
入力電流	0.6A
出力電圧	5 VDC
出力電流	3.0A
センターチップのポラリティ	ポジティブ
プラグタイプ	M

環境条件

動作温度	0° C to 70° C (32° F to 158° F)
保存温度	-50° C to 120° C (-58° F to 248° F)
湿度	10~90% RH

物理的特徴

色	ブラック
サイズ	コンパクト
エンクロージャタイプ	プラスチック
ケーブル長	150 mm [5.9 in]
製品縦	29.2 cm [11.5 in]
製品横	3.5 cm [1.4 in]
製品高さ	1.5 cm [0.6 in]
製品重量	56.0 g [2.0 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
---------	---

パッケージ縦	15.9 cm [6.3 in]
パッケージ横	22.6 cm [8.9 in]
パッケージ高さ	5.8 cm [2.3 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	316.0 g [11.2 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – USB 3.0ハブ 1 – ユニバーサルACアダプタ 日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド
---------	---

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。