

4 Port USB 3.0 Hub plus 3 Ladeanschlüsse (2x 1A & 1x 2A) - Metallgehäuse zur Wandmontage

Produkt-ID: ST4300U3C3



Der USB 3.0-Hub ST4300U3C3 bietet gleichzeitige Daten-Hub- und USB-Ladefunktionen durch Hinzufügen von drei dedizierten USB-Ladeanschlüssen und vier USB 3.0-Datenanschlüssen, also insgesamt sieben Anschlüsse über eine einzige USB 3.0-Host-Verbindung.

Die USB-Hub-Anschlüsse entsprechen der SuperSpeed USB 3.0-Spezifikation, bieten Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s und sind abwärts kompatibel mit USB 2.0 und 1.x.

Dieser USB-Hub mit externer Stromversorgung integriert zudem 3 dedizierte USB-Ladeanschlüsse mit 2x 1 A und 1x 2 A, sodass sowohl Daten-Hub- als auch USB-Ladefunktionen möglich sind. Dank Unterstützung für USB-Akkuladespezifikation 1.2 können Sie die meisten Mobilgeräte, einschließlich Apple® iPhone®, iPad®, Microsoft® Surface™, Samsung Galaxy Tab™ usw., laden.

Der Hub ist durch die aufrechte Anordnung der Anschlüsse in einem kompakten und strapazierfähigen Metallgehäuse für einfachen Zugang zu den Ports beim Anschließen oder Trennen von Geräten konzipiert. Für zusätzliche Flexibilität wird der Hub mit einer Halterung für Wandmontage geliefert.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung abgesichert.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

- Verwendung in IT Helpdesk- oder Tech Bench-Umgebungen zur Bereitstellung eines USB Hubs und von Aufladeports für mehrere Geräte

- Installation an Orten, an denen USB 3.0-Anschlüsse sicher an einer Oberfläche, z. B. Wand oder Unterseite des Schreibtisches, montiert werden müssen
- Erweitern Sie Ihre USB 3.0-Kapazitäten daheim oder im Büro

## Merkmale

- Bietet 4 USB 3.0-Hub-Anschlüsse und 3 dedizierte USB-Ladeanschlüsse (2x 1 A, 1x 2 A)
- Unterstützt USB-Akkulade-Spezifikation 1.2, einschließlich Apple®- und Samsung Galaxy™-Geräte
- Konform mit SuperSpeed USB 3.0, mit Unterstützung für bis zu 5 Gbit/s
- Abwärtskompatibel mit USB 2.0- und 1.x-Geräten
- Kompaktes Metallgehäuse
- Mit Wandmontagehalterung

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
USB-C-Geräteanschlüsse	Nein
USB-C-Hostanschluss	Nein
Schnellladeanschlüsse	Ja
Ports	7
Bustyp	USB 3.0
Industrienormen	USB-Akkulade-Spezifikation Rev. 1.2
Chipset-ID	VIA/VLI - VL812

---

### Leistung

Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s
Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s

---

### Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	USB Type-B (9-polig) USB 3.0
-----------------------	------------------------------

USB Type-A (4-polig) USB 2.0

USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

---

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS Independent; No additional drivers or software required
------------------------------	--

---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	Verfügbarer USB 3.0-Port
--------------------------------	--------------------------

Hinweis	Bei Anschluss an einen USB 2.0-Hostanschluss ist die Leistung möglicherweise eingeschränkt
---------	--

---

Anzeiger

LED-Anzeiger	Strom
	LEDs für Hub-Port-Verbindung

---

Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	1.3 A
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	3 A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	36

---

Umwelt

Betriebstemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Lagertemperatur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)



Feuchtigkeit 20 bis 80 % Relative Luftfeuchtigkeit

---

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Formfaktor	Desktop
Gehäusotyp	Aluminium
Produktlänge	4.3 in [11.0 cm]
Produktbreite	1.8 in [45.0 mm]
Produkthöhe	0.9 in [24.0 mm]
Produktgewicht	4.6 oz [131.0 g]

---

Verpackungsinformationen

Package Length	4.1 in [10.4 cm]
Package Width	6.5 in [16.6 cm]
Package Height	3.5 in [90.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	21.4 oz [606.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	<p>USB-Lade-Hub</p> <p>USB 3.0 Kabel</p> <p>Wandmontagehalterung (mit Schrauben)</p> <p>GummifüÙe</p> <p>Universeller Stromadapter: wird passend für NA/EU/UK geliefert, wenn Sie in NA/EU/UK einkaufen; wird passend für Australien und Neuseeland geliefert, wenn Sie in Australien und Neuseeland einkaufen</p> <p>Anleitung</p>
--------------------	---

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.