

USB 3.0-hubb med 4 portar plus 3 dedicerade USB-laddningsportar (2x 1A & 1x 2A) - 5Gbps - väggmonterbart metallhölje

Produkt ID: ST4300U3C3



ST4300U3C3 USB 3.2 Gen 1-hubben ger simultan datahubb och USB-laddning genom att lägga till tre dedicerade USB-laddningsportar samt fyra USB 3.2 Gen 1-dataportar, totalt sju portar, och allt genom en enda USB 3.2 Gen 1-värdanslutning.

USB-hubbportarna är kompatibla med SuperSpeed USB 3.2 Gen 1-specifikationen, ger dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps och är bakåtkompatibla med USB 2.0- och 1.x-specifikationerna.

Denna externt drivna USB-hubben har även 3 inbyggda dedicerade USB-laddningsportar, 2x 1A- och 1x 2A-portar, så att USB-hubben kan fungera både som en datahubb och en USB-laddningsstation. Stöd för USB Battery Charging Specification 1.2 låter dig ladda de flesta mobila enheterna, inklusive Apple® iPhone®, iPad®, Microsoft® Surface™, Samsung Galaxy Tab™ och mer.

Hubben är designad för enkel åtkomst till portarna vid anslutning och frångkoppling av enheter och har en upprätt port-orientering, i ett kompakt och hållbart metallhölje. För extra flexibilitet medföljer ett fäste för väggmonterade installationer.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Använd i IT-support- och tech bench-miljöer för att få en USB-hubb och laddningsportar för flera enheter
- Installation på platser där USB 3.2 Gen 1-portar måste monteras säkert på en yta, som t.ex. en vägg eller under ett skrivbord
- Bygg ut dina USB 3.2 Gen 1-möjligheter i hemmet eller på kontoret

Funktioner

- Ger 4 USB 3.2 Gen 1-hubbportar och 3 dedicerade USB-laddningsportar (2x 1A, 1x 2A)
- Stöder USB Battery Charging Specification 1.2, inklusive Apple®- och Samsung Galaxy™-enheter
- Kompatibel med SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 med stöd för upp till 5 Gbps
- Bakåtkompatibel med USB 2.0- och 1.x-enheter
- Kompakt metallhölje
- Vägghållningsfäste medföljer

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
USB-C-enhetsport(ar)	Nej
USB-C-värdanslutning	Nej
Snabbladdningsport(ar)	Ja
Portar	7
Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Industristandarder	USB Battery Charging Specification Rev. 1.2
Chipset-ID	VIA/VLI - VL812

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps)
	3 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
	4 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------	--

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Ledig USB 3.0-port
Obs.	Prestandan kan bli begränsad vid anslutning till en USB 2.0-värdport.

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Ström
	4 - LED för hubbport-anslutning

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	1.5 A
Utpänning	12V DC
Utström	3 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	36

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Luftfuktighet	20~80% RH

Utseende

Färg	Svart
Formfaktor	Skrivbord
Kabinetttyp	Aluminium
Produktlängd	4.3 in [11.0 cm]
Produktbredd	1.8 in [4.5 cm]
Produkthöjd	0.9 in [2.4 cm]
Produktvikt	4.6 oz [131.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.7 in [17.1 cm]
Paketets bredd	4.1 in [10.5 cm]
Paketets höjd	3.5 in [8.8 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.2 lb [0.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB-laddningshubb
	1 - USB 3.0-kabel
	1 - Väggmonteringsfäste (med skruvar)
	4 - Gummifötter
	1 - Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland.

1 - Instruktionsbok

Warranty
Information

Warranty

2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.