

Scheda Controller moltiplicatore di porte SATA - Adattatore 5 porte SATA a porta singola SATA III

ID prodotto: ST521PMINT



Il moltiplicatore di porte per unità SATA 1-a-5 ST521PMINT consente di collegare cinque dischi rigidi SATA separati a un unico controller host SATA, aumentando notevolmente la capacità di archiviazione del sistema di computer.

ST521PMINT ottimizza l'utilizzo delle porte consentendo di collegare fino a cinque dischi SATA a un'unica porta SATA. Per garantire le massime prestazioni, il moltiplicatore di porte SATA supporta i controller host e i dischi rigidi SATA III, con velocità di trasferimento fino a 6 Gbps, in modo da poter sfruttare prestazioni veloci anche con 5 dischi separati collegati.

Per un'installazione senza problemi è possibile montare l'adattatore in qualsiasi slot di espansione nuovo o di vecchia generazione, tra cui: PCI, AGP e PCIe. Per assicurare la compatibilità con la maggior parte dei case di computer, sono state incluse le staffe di montaggio a profilo completo e basso profilo. L'adattatore HDD comprende inoltre i collettori per LED dell'attività HDD che consentono di collegare i LED del case del computer alla scheda per il monitoraggio completo dell'attività.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di aggiungere cinque dischi rigidi a un sistema di computer con un numero limitato di porte SATA

Caratteristiche

- Consente di aumentare la capacità di archiviazione del computer collegando cinque unità a un singolo connettore SATA
- Consente di ottimizzare le prestazioni grazie al supporto di SATA III (6 Gbps)
- Ampia compatibilità di installazione grazie alle staffe a profilo basso (mezza altezza) e completo incluse
- Supporto per indicatore LED sul case del computer
- Si monta in qualsiasi alloggiamento di espansione PCI/PCIe disponibile
- Compatibile con SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Interfaccia	SATA
Numero di unità	5
Dimensioni unità	2.5in & 3.5in
Tipo unità	SATA
ID chipset	JMicron - JMB575A

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	6 Gbps
Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
Moltiplicatore di porte	Sì
RAID	No
Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi fino a 6 TB 7200 RPM

	Specifiche generali	È necessario il supporto del moltiplicatore di porte sulla connessione host SATA
<hr/>		
Connettore/i		
	Connettori unità	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
	Connettori host	5 - SATA (7 pin, dati)
<hr/>		
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
<hr/>		
Indicatori		
	Indicatori LED	5 - Attività unità (pin collettore) 1 - Attività host (pin collettore)
<hr/>		
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
	Temperatura di conservazione	-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
	Umidità	20~80% RH
<hr/>		
Caratteristiche fisiche		
	Lunghezza prodotto	3.7 in [9.3 cm]
	Larghezza prodotto	0.7 in [1.8 cm]
	Altezza prodotto	4.7 in [12.0 cm]
	Peso prodotto	1.5 oz [43.0 g]
<hr/>		
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	6.8 in [17.2 cm]
	Package Width	5.6 in [14.2 cm]
	Package Height	1.2 in [3.0 cm]

Peso spedizione
(confezione) 5.8 oz [163.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

1 - Scheda adattatore moltiplicatore di porte SATA III a 5
porte con staffa a profilo completo installata

1 - Cavo SATA

1 - Cavo adattatore splitter a Y alimentazione SATA -
M/F

1 - Staffa a basso profilo

1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.