

4 Port USB 3.0 Hub plus dedizierter Ladeanschluss - 1 x 2.4 A Port

Produkt-ID: ST53004U1C



Dieses Zubehör ist ein Muss für jeden Mobilgerätebenutzer. Mithilfe dieses kompakten USB 3.0-Hubs können Sie vier weitere USB-Geräte an Ihren Computer anschließen und ganz einfach Ihr Mobilgerät am Ladeanschluss des Hubs (DCP, Dedicated Charge Port) schnell aufladen.

Dank eines 2,4-A-Ladeanschlusses können Sie mit dem Hub ganz einfach und schnell Ihr Smartphone, Tablet und andere USB-geladene Geräte, einschließlich Android™-, Apple- und Samsung™-Geräte, aufladen.

Die Lade- und Datenanschlüsse arbeiten simultan, sodass Sie ganz bequem und schnell Ihr Mobilgerät aufladen können, während Sie weiterhin andere USB 3.0-Peripheriegeräte verwenden. Der Ladeanschluss bleibt aktiv, selbst wenn der Hostcomputer ausgeschaltet ist, sich im Schlafmodus befindet oder vollständig getrennt ist.

Steigern Sie die Systemfähigkeiten, indem Sie vier USB 3.0-Anschlüsse hinzufügen und somit hohe Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s erzielen. Der USB 3.0-Hub (auch bekannt als USB 3.1 Gen 1) ist für Geräte mit hoher Bandbreite, z. B. externe Festplatten, hochauflösende Webcams, Flash-Laufwerke, Videokameras usw., geeignet.

Der 4-Port-USB 3.0-Hub benötigt nur wenig Platz auf Ihrem Schreibtisch. Zudem ist genügend Platz zwischen den USB 3.0-Anschlüssen vorhanden, sodass vielgenutzte Geräte ganz einfach angeschlossen und getrennt werden können.

Die Einrichtung ist ganz einfach, da keine Treiber installiert werden müssen, und dank USB-Stromversorgung oder eigener Stromversorgung über den mitgelieferten Netzadapter bietet der Hub zusätzliche Flexibilität.

Der ST53004U1C wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Nutzung als Ladestation mit einem Anschluss oder als Daten-Hub daheim, im Büro oder in Hot-Desk-Umgebungen
- Laden Sie Ihr Mobilgerät schnell auf, und erweitern Sie gleichzeitig die Konnektivität Ihres Computers
- Erleichtern Sie den Zugang zu schwer erreichbaren USB-Anschlüssen

Merkmale

- Laden Sie Ihr Smartphone oder Tablet mithilfe des 2,4-A-USB-Schnellladeanschlusses auf
- Schließen Sie mehrere USB-Geräte an Ihren Laptop oder Desktopcomputer an, indem Sie vier USB 3.0-Anschlüsse hinzufügen
- Laden Sie eine Vielzahl von Mobilgeräten, einschließlich Apple- und Samsung Galaxy-Geräten dank Unterstützung für USB Battery Charging Specification 1.2
- Elegante und kompakte Bauweise
- SuperSpeed USB 3.0-Durchsatz von bis zu 5 Gbit/s
- USB-Stromversorgung oder eigene Stromversorgung dank des mitgelieferten Netzadapters
- Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
- LED-Anzeigen für Anschlussstatus
- Abwärts kompatibel mit USB 2.0-, 1.x Geräten

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

USB-C-Geräteanschlüsse Nein

USB-C-Hostanschluss Nein

Schnellladeanschlüsse Ja

Ports 4



	Schnittstelle	USB 3.0
	Bustyp	USB 3.0
	Industrienormen	USB-Akkulade-Spezifikation Rev. 1.2 USB 3.0 - abwärts kompatibel mit USB 2.0/1.1
	Chipset-ID	VIA/VLI - VL812
<hr/>		
Leistung	Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s
	Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
<hr/>		
Steckverbinder	Steckverbindertyp(en)	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) USB 3.0-A (schnelles Aufladen, 9-polig)
<hr/>		
Software	Betriebssystemkompatibilität	OS Independent; No additional drivers or software required
<hr/>		
Spezielle Hinweise/Anforderungen	System- und Kabelanforderungen	Hostcomputer mit einem freien USB 3.0-Anschluss Der mitgelieferte Netzadapter muss am Hub angeschlossen werden, damit der Ladeanschluss (DCP, Dedicated Charge Port) funktioniert
	Hinweis	Bei Anschluss an einen USB 2.0-Hostanschluss ist die Leistung möglicherweise eingeschränkt
<hr/>		
Anzeiger	LED-Anzeiger	Anschlusstatus (Blau)
<hr/>		
Strom	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Eingangsspannung	100 - 240 AC



Eingangsstrom	0.6 A
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	2A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	N
Stromverbrauch	24

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Feuchtigkeit	10 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Formfaktor	Desktop
Gehäusetyp	Kunststoff
Produktlänge	4.1 in [10.3 cm]
Produktbreite	2.4 in [60 mm]
Produkthöhe	0.9 in [22 mm]
Produktgewicht	2.6 oz [75 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	5.9 in [15.1 cm]
Package Width	8.5 in [21.6 cm]
Package Height	2.1 in [53 mm]
Versandgewicht	14.5 oz [411 g]



(Verpackung)

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	4-Port-USB 3.0-Hub + dedizierter 2,4-A-Ladeanschluss
	USB 3.0-Hostkabel
	Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

