

Hub USB 3.0 à 7 ports - Concentrateur USB à montage mural / sur bureau avec boîtier métallique

N° de produit: ST7300U3M



Le hub USB 3.0 à 7 ports de StarTech.com est un hub durable et compact, idéal aussi bien au bureau que pendant les déplacements.

Avec son boîtier en métal solide, résistant à l'usure d'une utilisation quotidienne, ce hub est idéal pour une installation permanente avec un ordinateur de bureau. De plus, vous pouvez le fixer à une surface comme un bureau ou un mur au moyen du support de fixation murale inclus.

La taille compacte et la durabilité de ce hub le rendent aussi parfaitement portable. Lors de vos déplacements, sa conception robuste résiste aux dommages pouvant se produire en voyage ou durant les allers-retours entre la maison et le bureau.

Les ports de ce hub sont configurés à la verticale, ce qui facilite la tâche des professionnels informatiques ou de quiconque devant brancher et débrancher régulièrement ses périphériques USB. L'espace est ample pour pouvoir saisir les connecteurs sans se soucier des prises surdimensionnées qui prennent trop d'espace et réduisent le nombre de ports disponibles.

Grâce aux ports USB 3.0 supplémentaires, vous pouvez augmenter votre productivité et connecter plus de périphériques à votre ordinateur, ou simplement éviter de devoir échanger les périphériques connectés à votre ordinateur portable à cause d'un nombre de ports limité. Ce hub rend vos ports USB plus accessibles et peut facilement accroître la portée de vos périphériques en tenant lieu de répéteur intermédiaire.

Le modèle ST7300U3M prend en charge les derniers produits USB 3.0, notamment les périphériques de stockage compatibles UASP. Avec des vitesses de transfert de données pouvant atteindre 5 Gb/s grâce à la technologie SuperSpeed USB 3.0, ce hub à haute performance est l'accessoire idéal pour votre ordinateur de bureau, ordinateur portable, MacBook® ou UltraBook™.

Vous pouvez aussi utiliser ce hub avec des périphériques et des ordinateurs plus anciens, avec la prise

en charge des périphériques USB 2.0 et 1.x. D'autre part, aucun logiciel ni lecteur supplémentaire n'est requis pour l'installation.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Peut être déployé dans les espaces de bureau partagés pour offrir l'accès à un hub USB à plusieurs périphériques
- Connectez toute une variété de périphériques à la maison ou au bureau à partir d'une seule connexion USB 3.0

Spécifications techniques

- Transférez vos gros fichiers à la vitesse de la lumière avec la prise en charge d'un débit pouvant atteindre 5 Gb/s
- La configuration des ports à la verticale facilite le branchement, même pour les connecteurs USB surdimensionnés
- La rétrocompatibilité vous permet de faire des économies et d'utiliser vos périphériques existants USB 2.0 et 1.x
- Options de montage flexibles grâce à un support de fixation murale ou de bureau inclus
- Son boîtier compact en métal solide le rend parfaitement adapté aux voyages
- Compatible plug-and-play et échange à chaud

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Port(s) appareil USB-C	Non
Connexion hôte USB-C	Non
Port(s) à charge rapide	Non
Nombre de ports	7

Interface	USB 3.0
Type de bus	USB 3.0
ID du chipset	ASMedia - ASM1074

Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s

Connecteur(s)

Types de connecteur	USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) USB Type-B (9 broches) USB 3.0
---------------------	---

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS Independent; No additional drivers or software required
--------------------------------------	--

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Port USB 3.0 libre
Remarque	La connexion à un port hôte USB 2.0 peut limiter la performance

Indicateurs

Indicateurs lumineux	Alimentation Connexion de port de hub
----------------------	--

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	1.3 A
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	3.0 A



Center Tip Polarity Positif

Type de prise M

Consommation
électrique 36

Conditions
environnementales

Température de
fonctionnement 5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Température de
stockage -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Humidité Humidité relative de 20~80 %

Caractéristiques
physiques

Couleur Noir

Type Desktop

Type de boîtier Aluminium

Longueur de câble 4.0 ft [1.2 m]

Longueur du produit 4.3 in [11.0 cm]

Largeur du produit 1.7 in [44.0 mm]

Hauteur du produit 0.9 in [24.0 mm]

Poids du produit 4.7 oz [133.0 g]

Informations
d'emballage

Package Length 6.7 in [16.9 cm]

Package Width 4.1 in [10.5 cm]

Package Height 4.1 in [10.4 cm]

Poids brut 21.1 oz [599.0 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	Concentrateur USB 3.0
	Câble USB 3.0 A-B (1 m)
	Support de fixation murale (avec vis)
	Bandes antidérapantes en caoutchouc
	Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)
	Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

