

## Concentrador USB 3.0 de 7 Puertos con Gabinete de Metal - Hub de Escritorio o Montaje en Pared

ID del Producto: ST7300U3M



El concentrador USB 3.0 de 7 puertos StarTech.com es la respuesta para sus necesidades de tener un hub compacto y duradero, que es ideal tanto para su uso de escritorio como para viajes.

Este concentrador es perfecto para una configuración permanente con una computadora de escritorio, ya que su duradero gabinete de metal resiste los desgastes propios del uso a diario. Además, es posible montarlo a la superficie de, por ejemplo, un escritorio o una pared, mediante el soporte de montaje incluido.

El tamaño compacto y la durabilidad también hacen que el concentrador resulte perfectamente portátil. Cuando el usuario se desplace o viaje de casa a la oficina y viceversa, su diseño resistente soporta cualquier daño ocasionado en estas situaciones.

Los puertos del concentrador están en posición vertical, lo cual resulta ideal para los profesionales de IT o cualquier usuario que requiera la conexión y desconexión frecuente de sus dispositivos USB. El concentrador ofrece un amplio espacio para prender de los conectores, sin tener que preocuparse de que los terminales con un tamaño más grande ocupen demasiado espacio y reduzcan el número de puertos disponibles.

Sus puertos USB 3.0 adicionales permiten aumentar la productividad y conectar más dispositivos a la computadora, o simplemente evitar las molestias de intercambiar dispositivos por el limitado número de puertos de una laptop. El concentrador facilita el acceso de los puertos USB y puede extender el rango de sus dispositivos ya que funciona como un repetidor.

El concentrador ST7300U3M es compatible con lo último en productos USB 3.0, incluyendo los dispositivos de almacenamiento equipados con UASP. Con velocidades de transferencia de hasta 5 Gb por segundo mediante la tecnología USB 3.0 SuperSpeed, este concentrador de alto rendimiento es el accesorio perfecto para cualquier computadora de escritorio o laptop, MacBook® o UltraBook™.

También puede utilizar el concentrador con periféricos y computadoras de generación anterior, ya que incluye compatibilidad con dispositivos USB 2.0 y 1.x, sin que se requiera la instalación de controladores o software adicional.

Respaldo por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Instale en entornos de oficina compartida para proporcionar acceso a un concentrador USB para varios dispositivos
- Conecte una amplia variedad de periféricos en un entorno doméstico o de oficina, mediante una única conexión USB 3.0

### Características

- Transfiera archivos de gran tamaño a una velocidad impresionante, con soporte para una capacidad de transmisión de hasta 5Gbps
- La configuración de puertos en posición vertical facilita la conexión, incluso para los conectores USB de tamaño más grande
- Su retrocompatibilidad le posibilita ahorrar dinero al poder utilizarlo con dispositivos USB 2.0 y 1.x ya existentes
- Flexibilidad de opciones de montaje, gracias al soporte incluido para instalación en escritorio o en pared
- Ideal para viajes/desplazamientos, gracias a su gabinete metálico resistente y compacta
- Soporta Plug and Play e Intercambio en Caliente (Hot-Swap)

---

#### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Puerto(s) de dispositivos USB-C	No
Conexión anfitrión USB-C	No
Puerto(s) de carga rápida	No

Cantidad de Puertos	7
Interfaz	USB 3.0
Tipo de Bus	USB 3.0
ID del Conjunto de Chips	ASMedia - ASM1074

---

#### Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s

---

#### Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
	USB Type-B (9 pines) USB 3.0

---

#### Software

Compatibilidad OS	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------	--

---

#### Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB 3.0 disponible
Nota	Si se conecta a un puerto anfitrión USB 2.0, su rendimiento puede verse limitado

---

#### Indicadores

Indicadores LED	Alimentación
	Conexión en puerto del concentrador

---

#### Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC



Corriente de Entrada	1.3 A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	3.0 A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	36

---

#### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Humedad	HR 20~80%

---

#### Características Físicas

Color	Negro
Factor de forma	de Escritorio
Tipo de Gabinete	Aluminio
Longitud del Cable	4.0 ft [1.2 m]
Longitud del Producto	4.3 in [11.0 cm]
Ancho del Producto	1.7 in [44.0 mm]
Altura del Producto	0.9 in [24.0 mm]
Peso del Producto	4.7 oz [133.0 g]

---

#### Información de la Caja

Longitud de la Caja	6.7 in [16.9 cm]
Ancho de la Caja	4.1 in [10.5 cm]
Altura de la Caja	4.1 in [10.4 cm]



Peso (de la Caja) del Envío 21.1 oz [599.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	
	Concentrador USB 3.0
	Cable USB 3.0 A - B - 1m
	Soporte para montaje en pared (con tornillos)
	Tiras de patas de goma
	Adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
	Manual de Instrucciones

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

