

7ポートUSB 3.0 (5Gbps) ハブ 急速充電専用ポート搭載(2.4A x2)

製品ID: ST93007U2C



高速充電対応7ポートUSB 3.2 Gen

1ハブ。通常のデータハブとしての機能と、モバイル端末用充電ポート2口を提供します。MacBookなどのノートパソコンやデスクトップコンピュータに7口の USB 3.2 Gen

1ポートと、2口の高速充電ポート(最大2.4A)を追加することができます。家庭、オフィス、ホットデスク環境などに最適なソリューションです。

本製品には、2.4Aの充電専用ポート2口がついており、Android™、Apple、Samsung™などのスマートフォンやタブレット、その他USB対応デバイスを簡単に充電することができます。充電ポートはハブの上部についており、アクセスしやすくなっています。

充電ポートとデータポートは同時使用が可能のため、USB 3.2 Gen

1周辺機器を使いながらモバイル端末の充電ができ便利です。ホストコンピュータの電源がオフ状態、スリープモード、接続が完全に切断された場合でも、デバイスの充電を継続することができます。

このUSB 3.2 Gen 1 (別名USB 3.2 Gen 1)ハブは、7口のUSB 3.2 Gen

1ポートをワークステーションに増設し、作業効率を向上させます。5Gbpsの高速データ転送に対応しており、外付けハードドライブ、プリンタ、スキャナ、高解像度ウェブカメラ、ビデオカメラなど、高い処理能力が必要な機器にも対応します。

このUSB 3.2 Gen

1ハブは、ノートパソコン、デスクトップコンピュータの両方に適したアクセサリです。作業スペースで場所を取らない小型設計で、USB 3.2 Gen

1ポート間のスペースは広くとっており、頻繁に使用するデバイスを簡単に挿抜することができます。また、ドライバのインストールが不要なため、すぐにセットアップが完了します。

認証、レポート、互換性



用途

- ・家庭、オフィス、ホットデスク環境でデュアルポート充電ステーションまたはデータハブとして使用
- ・コンピュータの接続機能を拡張すると同時にモバイル端末を高速充電
- ・手の届きにくいUSBポートをよりアクセスしやすく配置

製品の特長

- ・2口の2.4A USB高速充電ポートを使用しスマートフォンやタブレットを素早く充電
- ・デスクトップ/ノートパソコンに7口のUSB 3.2 Gen 1ポートを増設し、複数のUSBデバイスを接続
- ・USBバッテリー充電仕様1.2に対応。Apple、Samsung Galaxyなど各種モバイル端末を充電
- ・スタイリッシュでコンパクトなデザイン
- ・ハブポートと高速充電ポートを同時に使用
- ・ドライバ不要でマルチプラットフォームに対応するユニバーサルな互換性
- ・最大5GbpsのSuperSpeed USB 3.2 Gen 1スループット
- ・オンオフ電源ボタン内蔵
- ・プラグアンドプレイとホットスワップに対応
- ・ポートの状態を示すLEDインジケータ
- ・USB 1.x/2.0対応機器との下位互換性

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
USB-C デバイスポート	なし
USB-C ホスト接続	なし
高速充電ポート	あり
ポート数	7
インターフェース	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
バス型	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
業界標準	USBバッテリー充電規格1.2
	USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり
チップセットID	VIA/VLI - VL812

性能

	最大データ転送速度	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
	タイプおよび定格	USB 3.2 Gen 1 – 5 Gbit/s
<hr/>		
コネクタ	コネクタタイプ	7 – USB Type-A (USB 3.0、5 Gbps) [9ピン] 2 – USB 3.2 Type-A (9ピン, 急速充電)
<hr/>		
ソフトウェア	OS互換性	OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要
<hr/>		
特記 / 必要条件	システムおよびケーブル要件	USB 3.0ポート搭載ホストコンピュータ ハブを動作させるには付属の電源アダプタを接続する必要があります。
	注意	USB 2.0ホストポートに接続した場合、性能が限定される場合があります
<hr/>		
インジケータ	LEDインジケータ	7 – ポートステータス(青) 2 – 充電ポートステータス(青)
<hr/>		
電源	電源	付属ACアダプタ
	入力電圧	100 – 240 VAC
	入力電流	1.0 A
	出力電圧	12 VDC
	出力電流	4 A
	センターチップのポラリティ	ポジティブ
	プラグタイプ	N
	消費電力(W)	48
<hr/>		
環境条件	動作温度	0° C to 40° C (32° F to 104° F)
	保存温度	-10° C to 70° C (14° F to 158° F)
	湿度	10% ~ 90% RH (結露なし)
<hr/>		
物理的特徴	色	ブラック
	サイズ	デスクトップ

エンクロージャタイプ	プラスチック
製品縦	20 cm [7.9 in]
製品横	6 cm [2.4 in]
製品高さ	2.5 cm [1.0 in]
製品重量	134 g [4.7 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	19.5 cm [7.7 in]
パッケージ横	29.2 cm [11.5 in]
パッケージ高さ	7.4 cm [2.9 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	0.6 kg [1.4 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 7ポートUSB 3.0 ハブ 2.4A充電専用ポート付き
	1 - 91cm USB 3.0 ホストケーブル
	1 - ユニバーサルACアダプタ 日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。