

TV-Wagen - Heavy Duty Fernsehständer mit Rollen für 60-100 Zoll-Displays (100kg) -
Höhenverstellbarer, rollender Flachbildschirm-Bodenständer -
Universal-Fernsehalterung mit Ablage

Produkt-ID: STNDMTV100



Dieser mobile TV-Ständer ermöglicht es Ihnen, ein mobiles Medien-Center zu erstellen, das es Ihnen erleichtert, Ihre AV-Geräte zwischen verschiedenen Klassenzimmern, in Büros oder Lernumgebungen zu transportieren. Damit der mobile Wagen stabiler und sicherer ist, wurde er mit einem großen 1,22 m x 0,71 m Standfuß konstruiert, sodass Sie große Bildschirme mit 60 Zoll bis 100 Zoll und einem Gewicht von bis zu 100 kg anbringen können.

Der mobile TV-Ständer mit Halterung passt sich an die jeweilige Einrichtung in Ihrem Büro an. Gemessen von der Mitte des Fernsehers zum Boden können Sie Ihren Bildschirm auf einer Höhe von 1,2 m bis 1,68 m anpassen. Mit den im Lieferumfang enthaltenen Anpassungsanzeigen können Sie genaue Anpassungen für die ideale Sichthöhe vornehmen. Zusätzlich wird die Montage durch die Höhenanpassungsanzeigen erleichtert und Sie können durch sie die bevorzugte Höhe für bestimmte Umgebungen vermerken. Sie können auch den Blickwinkel zur perfekten Anpassung an die Umgebung und zur Reduzierung der Blendwirkung auch um +5/-10 Grad neigen.

Für eine größere Mobilität und Anpassbarkeit bietet dieser universelle mobile Wagen zwei separat anpassbare Geräteregale (Webcam-Regal und Geräte-Regal), die jeweils eine Tragkraft von bis zu 5 kg haben. Das Webcam-Regal kann bis zu 2,37 m angehoben werden, wohingegen das Geräte-Regal bis zu 0,90 m vom Boden angehoben werden kann.

Durch die robuste Konstruktion des strapazierfähigen TV-Ständers eignet er sich ideal für gewerbliche Anwendungen, Umgebungen mit mehreren Benutzern und häufige Standortwechsel der Geräte. Die integrierte Kabelführung hält Ihre Kabel sauber geordnet und außer Sichtweite.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Erstellen Sie ein mobiles Medien-Center, das es Ihnen erleichtert, Ihre AV-Geräte zwischen verschiedenen Klassenzimmern, in Büros oder Lernumgebungen zu transportieren.

Merkmale

- **TV-WAGEN:** Robuster mobiler Aluminium-TV-Ständer auf Rädern für 60-100 Zoll Bildschirme und bis zu 100 kg; 4 sperrbare Bremsrollen; einfach zu bewegen durch die Griffe an den Säulen; solider Stahlfuß zum Vermeiden von Kippgefahr (1220 mm x 710 mm)
- **EINFACH ANPASSBAR:** Bewegbare, am Boden stehende TV-Halterung mit einer einstellbaren Bildschirmhöhe von 0,48 m; anpassbare Höhe von 1,2 m-1,68 m von der Mitte des Fernsehers bis zum Boden; Höhenangaben für ein genaues Anpassen der Höhe; Neigung +5/-10°
- **AUFBEWAHRUNG VON GERÄTEN:** 2 Regale mit einer Tragkraft von (jeweils) 5 kg mit Höhenverstellung unabhängig voneinander und vom Bildschirm; Das Webcam-Regal kann bis zu 2,37 m angehoben werden und das untere Regal für Mediengeräte kann bis zu 0,9 m vom Boden angehoben werden
- **KOMPATIBILITÄT:** Universeller Fernsehswagen unterstützt TVs und interaktive Bildschirme; Unterstützt die VESA-Muster 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400, 800x400, 800x600, 1000x600
- **MOBILER PRÄSENTATIONSWAGEN:** Der silberne TV-Ständer/Wagen auf Rollen ermöglicht das Transportieren von großen Bildschirmen/Geräten in Büros oder Lernumgebungen und die gemeinsame Nutzung in verschiedenen Konferenzräumen, Klassenzimmern usw.; durch das Kabelmanagementsystem bleiben die Kabel ordentlich und der Wagen kann einfach bewegt werden

Hardware

Garantiebestimmungen	5 Years
Anzahl der unterstützten Displays	1
Montageoptionen	Mobiler Wagen
VESA-Lochmuster	200x200 mm
	200x300 mm
	200x400 mm

300x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x300 mm
400x400 mm
600x200 mm
600x300 mm
600x400 mm
800x400 mm
800x600 mm
1000x600 mm

Leistung

Minimale Bildschirmgröße	60"
Maximale Bildschirmgröße	100"
Geeignet für Curved Display	Ja
Video-Wand	Nein
Höhenverstellung	Ja
Minimale Höhe	47.2 in [1200 mm]
Maximale Höhe	66.3 in [1685 mm]
Neigung	+ 5° / - 10°
Diebstahlsicherung	Nein

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz und Silber
-------	--------------------

Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	28.0 in [71.0 cm]
Produktbreite	48.0 in [122.0 cm]
Produkthöhe	93.5 in [237.5 cm]
Produktgewicht	76.4 lb [34.6 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	32.4 in [82.3 cm]
Paketbreite	4.3 ft [1.3 m]
Pakethöhe	7.8 in [19.8 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	84.0 lb [38.1 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	2 - Kunststoffgriffe
	1 - Linke Säule
	1 - Rechte Säule
	1 - TV-Montagehalterung, links
	1 - TV-Montagehalterung, rechts
	2 - Obere Abdeckungen
	8 - Große Distanzstücke
	1 - Kameraanschlusshalterung
	1 - Kameraregal
	1 - DVD Kreuzleiste
	2 - Drehknöpfe

- 4 - M6 x 25 mm Schrauben (Flachkopf)
- 3 - M4 x 6 mm Schrauben (Senkkopf)
- 2 - M4 x 6 mm Schrauben (Flachkopf)
- 1 - DVD-Regal
- 6 - M6 x 14 mm Schrauben
- 8 - M8 x 25 mm Schrauben
- 1 - Sechskantschlüssel
- 1 - Schraubenschlüssel
- 4 - M5 x 14 mm Schrauben
- 4 - M6 x 14 mm Schrauben
- 4 - M6 x 30 mm Schrauben
- 4 - M8 x 30 mm Schrauben
- 4 - M8 x 50 mm Schrauben
- 4 - Rechteckige Unterlegscheiben
- 8 - Kleine Distanzstücke
- 1 - Basis
- 4 - Rollen
- 2 - M6 x 25 Schrauben (Halbrundkopf)
- 2 - M6 x 25 mm Schrauben (Sechskant)
- 1 - TV-Halterungsplatten

Garantieinformationen

Warranty

5 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.