

Doppel TV Ständer mit rollen für 37-60 Zoll VESA Bildschirme jeweils bis 50kg - Höhenverstellbarer/Schwenkbarer TV Rollwagen - Präsentationswagen für zwei TVs mit Ablage

Produkt-ID: STNDMTVDUO



Mit diesem mobilen Doppel TV Ständer können Sie ein rollendes AV-Medienzentrum einrichten, das sich leicht in Klassenzimmern, Büros, Sitzungssälen, Konferenzen oder Lernumgebungen bewegen lässt. Für eine bessere Stabilität und Sicherheit wurde der mobile Wagen mit einem großen Sockel von 1,22 m x 0,71 m ausgestattet, auf dem Sie zwei Bildschirme von 37" bis 60" mit einem Gewicht von jeweils bis zu 50 kg montieren können.

Dieser mobile TV Ständer mit Halterung passt sich an die verschiedenen Aufstellungen an, die Sie in Ihrem Büro vorfinden können. Sie können die Höhe Ihres Bildschirms von 1,2 m bis 1,68 m von der Mitte des Fernsehgeräts bis zum Boden einstellen, und die mitgelieferten Einstellindikatoren ermöglichen Ihnen eine präzise Einstellung der idealen Sichthöhe. Zusätzlich erleichtern die Höheneinstellungsindikatoren die Installation und ermöglichen es Ihnen, die bevorzugte Höhe für bestimmte Umgebungen zu notieren. Sie können den Betrachtungswinkel auch individuell innerhalb von +5/-10° neigen, um ihn optimal an Ihre Umgebung anzupassen und Blendeffekte zu reduzieren. Mit den mitgelieferten, feststellbaren Rollen lässt sich das TV Ständer leicht von einem Ort zum anderen bewegen.

Dieser mobile Universalwagen bietet zwei unabhängig voneinander verstellbare Geräteablagen (Webcam-Ablage und Geräteablage), die jeweils eine Unterstützung von bis zu 5 kg bieten. Die Webcam-Ablage kann auf bis zu 2,37 m angehoben werden, während die Geräteablage auf bis zu 0,90 m vom Boden angehoben werden kann.

Die langlebige Konstruktion des robusten TV Ständers macht ihn ideal für den kommerziellen Einsatz in Umgebungen mit mehreren Benutzern und häufigem Wechsel zwischen verschiedenen Bereichen. Das integrierte Kabelmanagement sorgt dafür, dass Ihre Kabel geordnet und unsichtbar bleiben.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

Merkmale

- **DOPPEL TV STÄNDER MIT ROLLEN:** Mobiler TV Ständer mit Rollen aus Aluminium für 37-60 Zoll Bildschirme und bis zu 50kg pro TV; 4 feststellbare Rollen; leicht zu bewegen mit den Griffen; stabiler Stahlsockel zur Vermeidung von Kippgefahr (1220mmx710mm)
- **EINFACH EINSTELLBAR:** Synchronisierter Höhenverstellbereich des Displays von 0,5m; einstellbare Höhe von 1,2m bis 1,7m von der Mitte des Fernsehgeräts bis Boden; Höhenindikatoren für eine präzise Einstellung; jedes Display lässt sich um +5/-10° neigen;
- **GERÄTEABLÄGEN:** 2 Medienablagen unterstützen jeweils 5kg und sind unabhängig voneinander und vom Bildschirm höhenverstellbar; die Webcam-Ablage kann auf 2,4 m angehoben werden und die untere Medienablage kann bis zu 0,72m vom Boden angehoben werden
- **BILDSCHIRMKOMPATIBILITÄT:** Universelle LCD/LED TV Halterung für Flachbildschirme wie LG/Samsung/Sony/Sharp; für VESA-Muster 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400; Schrauben/Abstandshalter enthalten
- **MOBILER PRÄSENTATIONSWAGEN:** Rollbarer TV-Ständer/Wagen mit doppeltem Bildschirm für Zusammenarbeit/Besprechungen, gemeinsame Nutzung in Besprechungsräumen, Klassenzimmern usw.; Kabelmanagement sorgt für Ordnung bei den Kabeln und erleichtert den Transport

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Anzahl der unterstützten Displays	2
Montageoptionen	Mobiler Wagen
VESA-Lochmuster	200x200 mm
	200x300 mm
	200x400 mm
	300x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600X200 mm

600x300 mm

600x400 mm

Leistung

Minimale Bildschirmgröße	37"
Maximale Bildschirmgröße	60"
Geeignet für Curved Display	Ja
Video-Wand	Nein
Höhenverstellung	Ja
Minimale Höhe	47.2 in [1200 mm]
Maximale Höhe	66.3 in [1685 mm]
Neigung	+ 5° / - 10°
Diebstahlsicherung	Nein

Physische Eigenschaften

Farbe	Silber
Produktlänge	28.0 in [71.0 cm]
Produktbreite	87.4 in [222.0 cm]
Produkthöhe	93.5 in [237.5 cm]
Produktgewicht	82.7 lb [37.5 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	32.3 in [82.0 cm]
Paketbreite	4.3 ft [1.3 m]
Pakethöhe	7.5 in [19.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	97.0 lb [44.0 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Basis
	4 - Rollen
	2 - Universalplatten
	2 - Griffe
	1 - Linke Säule
	1 - Rechte Säule
	2 - Adapterhalterungen, links
	2 - Adapterhalterungen, rechts
	2 - Obere Abdeckungen
	2 - Anschlüsse
	1 - DVD-Regal
	1 - Anschlussplatte
	1 - Kameraregal
	2 - Befestigungsplatten
	1 - Stützleiste
	2 - Drehknöpfe
	4 - M6x15mm Schrauben
	2 - M6x25mm Schrauben (Halbrundschraube)

2 - M6x25mm Schrauben
3 - M4x6mm Schrauben (Flachkopfschraube)
2 - M4x6mm Schrauben
2 - M6x25mm Schrauben (Sechskantschraube)
10 - M6x14mm Schrauben
8 - M8x25mm Schrauben
2 - M6x25mm Schrauben (Schlossschrauben)
2 - Abstandshalter
2 - Unterlegscheiben (rund)
1 - Sechskantschlüssel
1 - Schraubenschlüssel
8 - M5x14mm Schrauben
8 - M6x14mm Schrauben
8 - M6x30mm Schrauben
8 - M8x30mm Schrauben
8 - M8x50mm Schrauben
8 - Unterlegscheiben (rechteckig)
16 - Kleine Distanzstücke
16 - Große Distanzstücke
1 - Handbuch

Garantieinformationen

Warranty 2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.