

Höhenverstellbarer Schreibtisch - Sit Stand Workstation -Ergonomischer Stehpult mit Rollen - Computertisch mit verriegelbarem One-Touch-Lift für Lehrer/Schüler

Produkt-ID: STSCART2



Fördern Sie Zusammenarbeit und interaktive Klassenzimmer mit diesem mobilen Steh-Schreibtisch von StarTech.com.

Diese Sitz-und-Steh-Arbeitsplätze ermöglichen es den Nutzern, eine Einrichtung zu wählen, die ihren Bedürfnissen entspricht. Die verstellbaren Rolltische können ganz einfach von einer sitzenden Position in eine stehende Position gebracht werden, ohne Klemmen oder Geruckel. Die beiden vorderen Rollen können festgestellt werden, um eine Bewegung des Arbeitsplatzes zu verhindern.

Der Wechsel zwischen sitzender und stehender Position während des Tages hat viele gesundheitliche Vorteile, von besserer Durchblutung zu reduzierter Müdigkeit. Mit den höhenverstellbarer Schreibtischen können Nutzer ihre Position während des Tages immer wieder ganz einfach anpassen und bleiben dadurch aufmerksamer und fokussierter.

Stellen Sie den Stehpult mit dem One-Touch-Hebel auf eine beliebige Höhe zwischen 74 und 115 cm ein. Es gibt keine voreingestellten Höhenpositionen, sodass Nutzer exakt die Höhe einstellen können, mit der sie am bequemsten arbeiten.

Die große Oberfläche des Computertisch, 60 x 80 cm, bietet ausreichend Platz für Laptop, Maus und mehr.

Lehrer können dynamische Lernumgebungen schaffen, um unterschiedliche Anforderungen bedienen zu können. Dazu müssen lediglich die zwei vorderen Rollen entsperrt und die Arbeitsplätze im Klassenzimmer verschoben werden. Geeignet für:

- Personalisierten Einzelunterricht
- Präsentationen

- Standard-Klassenraumkonfigurationen für Vorträge und Tests (oder auch Konfigurationen mit mehr Distanz)

Der einfach bewegliche Schreibtisch kann auch in Schulungsräumen, Lagerhäusern und Fertigungsstätten, Heimbüros und IT-Abteilungen eingesetzt werden.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schaffen Sie Sitz-Steh-Arbeitsplätze mit vielseitigen Anwendungen in Schulen, Unternehmen, institutionellen oder Home-Office-Umgebungen
- Größere Flexibilität in Unterrichtsräumen oder der Arbeitsumgebung mit mobilen Arbeitsplätzen

Merkmale

- MOBILER STEHTISCH: Der mobile Sitz-und-Steh-Rolltisch ist leicht zu bewegen und fördert eine produktive Arbeitsplatz-/Lernumgebung; stabile Basis mit robusten Rollen, die feststellbar sind (nur vorne) mithilfe eines Fußpedals
- GROSSE, ROBUSTE OBERFLÄCHE: Mobiler Sitz-und-Steh-Schreibtisch mit Rollen und großer, schwarzer Oberfläche (60,5 x 80 cm); Hubkapazität ohne Unterstützung von 5 kg und max. statisches Gewicht von 30 kg; leicht zu reinigen
- HÖHENVERSTELLBAR: Heben Sie die Arbeitsfläche des ergonomischen Laptop-Schreibtisches mithilfe des One-Touch-Hebels mit nur einem Handgriff in die stehende Position, Höhe einstellbar von 74 bis 115 cm ab Boden
- DURCHDACHTES DESIGN: Die Oberfläche hat eine abgeschrägte Kante, um Druck auf Unterarme zu reduzieren; der Hebel ist so positioniert, dass versehentliche Änderungen der Höheneinstellung verhindert werden; V-förmige Basis für mehr Fußraum; inkl. erforderlicher Werkzeuge zum Aufbauen
- STARTECH.COM VORTEIL: IT-Experten entscheiden sich seit über 30 Jahren für StarTech.com; dieser mobile Arbeitsplatz verfügt über zwei Jahre Garantie von StarTech.com und kostenlosen mehrsprachigen technischen Support aus Nordamerika rund um die Uhr an Werktagen

Leistung

Garantiebestimmungen 2 Years

Allgemeine Spezifikationen	5 kg Tragkraft
	30 kg Statische Tragkraft
Höhenverstellung	Ja
Minimale Höhe	29.5 in [750 mm]
Maximale Höhe	45.3 in [1150 mm]

Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	Bei einer Belastung der Schreibtischoberfläche von mehr als 5 kg ist ein wenig manuelle Kraft erforderlich, um die Höhe des Schreibtisches zu verstellen.
----------------------------------	---------	---

Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Stahl
	Produktlänge	31.5 in [80.0 cm]
	Produktbreite	23.6 in [60.0 cm]
	Produkthöhe	45.1 in [114.5 cm]
	Produktgewicht	62.2 lb [28.2 kg]

Verpackungsinformationen	Paketmenge	1
	Paketlänge	37.6 in [95.5 cm]
	Paketbreite	29.3 in [74.5 cm]
	Pakethöhe	10.5 in [26.7 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	65.0 lb [29.5 kg]

Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Holzoberfläche
		1 - Oberplatte

1 - Höhenverstellbare Säule

1 - Basis

2 - Rolle

2 - Rolle mit Bremse

1 - Schraubenschlüssel

4 - M6 x 25 mm Schraube

4 - M6 x 15 mm Kegelschraube

6 - M6 x 15 mm Schraube

1 - M4 x 55 mm Sechskantschlüssel

1 - Handbuch

Garantieinformationen

Warranty 2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

