

1:1 Selbständige Festplatten Klonstation und Löscher, USB Stick und SATA HDD/SSD
Disk Kloner und Löscher, LCD Bildschirm, TAA konform, OS unabhängig

Produkt-ID: SU2DUPERA11



Mit diesem vielseitigen Festplatten-Duplizierer und -Löscher können Sie sowohl USB-basierte Speichergeräte als auch 2,5 Zoll- und 3,5 Zoll SATA-SSDs und -HDDs klonen und löschen, ohne dass eine Verbindung zu einem Computer erforderlich ist. Dieses vielseitige Gerät ist ideal für IT-Fachleute und Systemadministratoren und hilft Ihnen, Ihre Datei- und Datenspeicherung effizienter zu verwalten, indem es sowohl 1:1-Kopien als auch schnittstellenübergreifende Duplikate erstellt.

Als Laufwerkskloner ermöglicht Ihnen dieses Gerät das einfache Kopieren von SATA- und USB-Laufwerken, ohne dass eine Verbindung zu einem Computer hergestellt werden muss. Es ermöglicht Ihnen sowohl 1:1-Kopien (von SATA zu SATA oder USB zu USB) als auch schnittstellenübergreifende Kopien von SATA zu USB oder USB zu SATA. Der Laufwerk-Kloner bietet vier Kopiermodi, darunter Quick Copy, All Partitions, Sector-by-Sector (Whole Drive) mit Geschwindigkeiten von bis zu 18GB/min. und Percentage Copy.

Löschen Sie SATA- oder USB-Flash-Laufwerke ganz einfach und ohne Host-Computer. Als Laufwerk-Löschgerät bietet Ihnen das SU2DUPERA11 sieben Löschmodi, darunter Quick Erase, Single Pass Overwrite (Full Erase), 3-Pass Overwrite (DoD) Erase, 3-Pass Overwrite and Compare, Secure Erase, 7-Pass Overwrite und Cryptographic Erase. Sie können ein einzelnes SATA- oder USB-Laufwerk oder zwei Laufwerke gleichzeitig löschen.

Der Laufwerk-Duplikator und -Löscher verfügt über ein kompaktes und leichtes Design mit benutzerfreundlichen Funktionen. Er bietet praktische Menünavigationstasten und ein LCD-Display, das den aktiven Duplizierungs- oder Löschmodus und den Aufgabenstatus klar anzeigt, um einen schnellen und effizienten Betrieb zu gewährleisten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Löschen Sie sicher die Daten auf Ihrer Festplatte, bevor Sie das Laufwerk entsorgen
- IT-Administratoren, die ein Laufwerk schnell für die Nutzung in anderen Anwendungen freigeben/löschen möchten
- Klonen Sie Festplatten mit verborgenen Partitionen, die von einigen Programmen zum Klonen von Laufwerken möglicherweise übersprungen werden
- Experten, die identische Sicherungskopien für Fälle benötigen, in denen es ganz besonders auf Datenintegrität ankommt, z. B. bei der Wiederherstellung von Daten
- Mitarbeiter der Spurensicherung, die abschnittsweises Abbilden/Klonen von Festplatten zum Erstellen einer exakten Kopie der Ausgangsfestplatte auf einer anderen Festplatte benötigen

Merkmale

- **KLONER UND LÖSCHER FÜR SATA UND USB LAUFWERKE:** Dieser 1:1 Festplatten Kloner und Löscher unterstützt 2,5/3,5" SATA / USB Sticks und bietet 4 Klonmodi und 5 Löschmodi; Kopieren zwischen USB und SATA Laufwerken mit cross-interface Unterstützung
- **KOPIER- UND LÖSCHMODI:** Kopiermodi: Systems&File, All Partitions, Percentage Copy, Sector-by-Sector (Whole Disk); Bis 18GB/min (SATA), 2,4GB/min (USB); Löschmodi: Quick Erase, Full Erase, Secure Erase, Cryptographic Erase, 3-Pass Overwrite (DoD 5220.22-M)
- **LAUFWERK KOMPATIBILITÄT:** Unterstützt 2,5/3,5" SATA HDDs/SSDs und USB Sticks; Inklusive HDD Gummipads; Unterstützte Schnittstellen mit Adapter: eSATA, mSATA, IDE (SAT2IDEADP), M.2 SATA (SAT32M225) separat erhältlich
- **LCD MENU DISPLAY:** Auswahl von Klon- und Löschmodi sowie Anzeige von Laufwerksinformationen und Fehlern mit Tasten; Copy & Compare für Überprüfung des geklonten Laufwerks
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist diese Festplatten Klonstation und Löscher für 2 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Lüfter	Nein
Anzahl von Laufwerken	2
Laufwerkgröße	2.5in & 3.5in
Laufwerktyp	SATA
	USB Flash-Laufwerk
Chipset-ID	Xilinx - Spartan-6

Leistung

4Kn Support	Ja
Portvervielfältigung	Nein
Duplication Modes	System and File
	All Partitions
	Sector by Sector (Whole Drive)
	Percentage Copy
Duplication Speed	18GBpm
Löschmodi	Quick Erase
	3-Pass Overwrite
	3-Pass Erase and Compare
	Cryptographic Erase
Max. Laufwerkkapazität	2TB-Grenze für USB & keine bekannte Grenze für SATA

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	2 - 22 pin SATA Data + Power (7 + 15 pin) Receptacle
	2 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)

Anzeiger

LED-Anzeiger	4 - Spannung/Aktivität
--------------	------------------------

4 - Laufwerk-Anschluss

4 - Laufwerkfehler

Strom

Stromversorgung	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	1.4A
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	5A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	60

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Lagertemperatur	-20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)
Feuchtigkeit	5% bis 95% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	5.3 in [13.5 cm]
Produktbreite	3.5 in [9.0 cm]
Produkthöhe	1.1 in [2.9 cm]
Produktgewicht	1.0 lb [0.5 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	10.5 in [26.6 cm]
Paketbreite	7.2 in [18.3 cm]
Pakethöhe	4.2 in [10.6 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.3 lb [2.0 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - SATA/USB-Duplizierer und -Löcher
	1 - Universeller Netzadapter (NA/JP, GB, EU, AU)
	2 - Laufwerks-Verbindungskabel
	2 - Laufwerks-Auflagen
	1 - Kurzanleitung

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.