

16 Port 1HE USB VGA KVM Switch mit OSD zur Rack-Montage

Produkt-ID: SV1631DUSB



Mit dem 16-Port-1U-Rackmount-USB-KVM-Switch SV1631DUSB mit OSD können Sie 16 USB-Computer über eine einzige Console (USB-Tastatur, USB-Maus, VGA-Monitor) steuern.

Praktische Drucktasten und Schnelltasten ermöglichen schnelles, zuverlässiges Umschalten zwischen angeschlossenen Computern, während manuelle und automatische Wechselmodi und ein OSD (On Screen Display) weitere Steuerungsoptionen bieten.

Der USB-KVM-Switch wurde für maximale Raumeffizienz entwickelt und passt dank schlankem 1U-Design mit den mitgelieferten Slotblechen in Servergehäuse/-schränke. Er kann mit mehreren KVM-Switches zur Steuerung von bis zu 136 Computern über diesen einen Schalter kaskadiert werden. Kabelanschlüsse an der Rückseite tragen zur Eliminierung von Kabelsalat bei und minimieren Störungen am Arbeitsplatz.

Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Der SV1631DUSB kann nur mit bestimmten 2-in-1-VGA- und -USB-Kabel verwendet werden (separat erhältlich). Nachstehend sehen Sie eine Liste der von StarTech.com anerkannten Kabel:

1,8 m ultradünnes USB-VGA-2-in-1 KVM-Kabel
1,8 m ultradünnes USB-VGA-2-in-1 KVM-Kabel
3 m ultradünnes USB-VGA-2-in-1 KVM-Kabel
4,5 m ultradünnes USB-VGA-2-in-1 KVM-Kabel

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Administration von einer einzigen Konsole Ihres Nebenstandorts/Ihrer ISP-Einrichtung spart Zeit und Geld.
- Schaffen Sie eine skalierbare, rationelle Zugangslösung für Ihr Rechenzentrum oder Ihre Server-Farm.
- Perfekt für Fließband-Computersteuerungen, da der Zugang zu mehreren Systemen vereinfacht wird.
- Großartig für PC-Test-/Burn-in-Computersteuerungen, da der Schreibtisch nicht von mehreren Monitoren, Tastaturen und Mäusen blockiert wird.
- Ideal für die Steuerung von mehreren PCs in einer QA-Testumgebung

Merkmale

- Die automatische Abtastfunktion wählt Computer sequenziell aus.
- Die Kaskadierungsfähigkeit erweitert die Möglichkeiten Ihres Systems.
- Drucktasten an der Frontblende und Schnelltastenumschaltung ermöglichen einfachen Computerzugriff
- Identifiziert und wählt Computer nach den über OSD zugewiesenen Namen
- Dank OSD-Sicherheit kann jeder PC passwortgeschützt werden.
- Plug and Play-Systemkonfiguration
- USB Konsolenanschlüsse
- Unterstützte Breitbild-Auflösungen: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1400 x 1050, 1440 x 900, 1360 x 768
- Unterstützte 4 : 3-Auflösungen: 1920 x 1440, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768
- Unterstützt Set aus USB-Tastatur und -Maus an einem USB-Anschluss
- Betriebssystem-unabhängig - keine Treiber oder Software erforderlich

Hardware

Garantiebestimmung
n 3 Years

Audio Nein

KVM-Ports 16



PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	VGA
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Ja
Mit Kabeln	Nein
Reihenschaltung	Ja

Leistung

OSD- & Schnelltastenunterstützung	Ja
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Ja
Max. Analogauflösungen	1920x1440 @60Hz (1920x1200 @60Hz - Wide Screen)
Breitbild unterstützt	Ja
Max. Anzahl von Benutzern	1
Max. kaskadierte Computer	136
Portauswahlunterstützung	Drucktaste, Schnelltasten und OSD (On Screen Display)
MTBF	158000 Stunden

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle (n)	VGA (15-polig, High Density D-Sub)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Hostanschlüsse	VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Software



Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required

Anzeiger

LED-Anzeiger	Grün - Stromversorgung
	Grün - PC online
	Rot - PC ausgewählt

Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.6A
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	1.5A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	18

Umwelt

Betriebstemperatur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	80% relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Produktbreite	21.3 in [54 cm]
Produkthöhe	1.8 in [45 mm]
Produkttiefe	7.1 in [18 cm]



Produktgewicht 6.9 lb [3.1 kg]

Verpackungsinformationen

Package Length 18.4 in [46.8 cm]

Package Width 3.5 in [89 mm]

Package Height 10.4 in [26.4 cm]

Versandgewicht (Verpackung) 7.8 lb [3.5 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten

- Slotbleche
- Netzadapter
- 16-Port-USB KVM-Switch
- Benutzerhandbuch
- Beutel mit Schrauben
- Packung GummifüÙe

* GröÙe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

