

16 Port 1HE USB VGA KVM Switch mit OSD zur Rack-Montage inkl. Kabeln

Produkt-ID: SV1631DUSBK



Das 16-Port-1U-Rackmount-USB KVM-Switch-Set SV1631DUSBK mit OSD und Kabeln bietet einen gut funktionierenden KVM-Switch mit allen Kabeln und Zubehörteilen zum Anschließen von 16 Servern oder PCs direkt aus der Packung. So wird die Einrichtung bequem und einfach. Der USB KVM bietet ein zuverlässiges Computerverwaltungs-Tool, mit dessen Hilfe Sie bis zu 16 über USB angeschlossene Computer über eine einzige Tastatur, Maus und ein Display steuern können. So erhalten Sie maximale Kontrolle durch befehlsbasiertes Schnellastenumschalten bzw. Drucktasten an der Frontblende mit zusätzlicher Konfigurationsmöglichkeit und bequemem On Screen Display. Als perfekte Ergänzung für Serverräume kann der 16-Port Switch in eine Einheit (1U) eines Racks oder Schrankes montiert und mit mehreren KVM-Switches kaskadiert werden, sodass insgesamt bis zu 136 Computer über diesen einen Switch gesteuert werden können. Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Systemverwaltung an Nebenstandorten/ISP-Einrichtungen
- Zentrale Steuerung für mehrere Systeme in einem Rechenzentrum
- Steuerung und Verwaltung von Computern in Fertigungsstraßen
- Hervorragend geeignet für PC-Tests/Burn-In-Steuerung, vermeidet die Kosten für den Erwerb zusätzlicher Peripheriegeräte
- Verwalten Sie Ihre Serverfarmen effektiv über eine einzige Console

- Nützlich in Software-QA-Laboren, wo Tests auf mehreren Plattformen stattfinden

Merkmale

- Automatische Abtastfunktion wechselt automatisch sequenziell zwischen den angeschlossenen PCs.
- Die Kaskadierungsfähigkeit erweitert die Möglichkeiten Ihres Systems.
- Schnellstastenfunktionen ermöglichen einfachen Computerzugriff
- Identifiziert und wählt Computer nach den zugewiesenen Namen
- USB-Sicherheitsoption ermöglicht Passwortschutz für ausgewählte KVM-Ports
- Plug and Play-Systemkonfiguration
- Unterstützt USB-Tastatur und Maus-Kombinationen an 1 USB-Anschluss
- Packung enthält 16 1,8 m lange USB KVM-Kabel

Hardware

Garantiebestimmung	3 Years
Audio	Nein
KVM-Ports	16
PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	VGA
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Ja
Mit Kabeln	Ja
Reihenschaltung	Ja

Leistung

OSD- & Schnellstastenunterstützung	Ja
IP-Steuerung	Nein



Hot-Key Selection	Ja
Max. Analogauflösungen	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Breitbild unterstützt	Ja
Max. Anzahl von Benutzern	1
Max. kaskadierte Computer	136
Portauswahlunterstützung	Drucktaste, Schnelltasten und OSD (On Screen Display)
MTBF	158000 Stunden

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle (n)	VGA (15-polig, High Density D-Sub)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Hostanschlüsse	VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Anzeiger

LED-Anzeiger	Grün - PC online
	Grün - Stromversorgung
	Rot - PC ausgewählt

Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Ausgangsspannung	9V DC
Ausgangsstrom	1A



Polarität der
Mittelspitze Positiv

Stromverbrauch 9

Umwelt

Betriebstemperatur 5°C to 40°C (41°F to 104°F)

Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Feuchtigkeit 0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische
Eigenschaften

Farbe Schwarz

Gehäusotyp Stahl

Produktbreite 17.3 in [44 cm]

Produkthöhe 1.8 in [45 mm]

Produkttiefe 7.5 in [19 cm]

Produktgewicht 5.3 lb [2.4 kg]

Verpackungsin-
formationen

Package Length 23.3 in [59.3 cm]

Package Width 10.4 in [26.3 cm]

Package Height 4.7 in [12 cm]

Versandgewicht
(Verpackung) 13.4 lb [6.1 kg]

Verpackungsin-
halt

Im Paket enthalten Slotbleche

Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)

16-Port-USB KVM-Switch

Anleitung



1,8 m 2-in-1 USB VGA KVM-Kabel

Schraubensatz

Selbstklebende Füße

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

