

2 Port USB DisplayPort KVM Switch mit Audio - Desktop Umschalter - USB Powered - 2560x1600

Produkt-ID: SV211DPUA



Mit dem 2-Port DisplayPort® Kabel-KVM-Switch mit Audio und Fernumschaltung SV211DPUA können Sie zwei DisplayPort-, USB-fähige PCs mit einem einzigen aus Monitor, Tastatur, Maus und Audio-Peripheriegeräten bestehenden Set steuern.

Für einen ordentlichen Schreibtisch ohne Platzverlust ist dieser kompakte DisplayPort USB KVM mit integrierten Kabeln ausgestattet, die direkt an das System angeschlossen werden und minimalen Platz beanspruchen. Der Switch verfügt über eine Drucktaste an einem 1,5 m langen integrierten Kabel, die an einer leicht zugänglichen Stelle platziert werden kann, sowie Tastatur-Hotkeys und Software für PC oder Mac zum Umschalten zwischen Systemen. Um den Bedarf für sperrige externe Stromadapter und Wandsteckdosen zu vermeiden, wird der DisplayPort KVM-Switch über USB mit Strom versorgt.

Dieser KVM mit DisplayPort Videofunktion bietet Unterstützung für Auflösungen bis zu 2560x1600 für große DisplayPort Displays in Verbindung mit Anwendungen, für die eine hochwertige Grafikausgabe erforderlich ist.

Mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Großartig für PC-Test-/Burn-in-Computersteuerungen, da der für zwei Monitore, Tastaturen und Mäuse benötigte Schreibtischplatz eingespart wird.
- Perfekt für die gemeinsame Nutzung von Computern und angeschlossenen Peripheriegeräten daheim

oder im Heimbüro

- Höhere Produktivität im Büro durch duale Systemsteuerung von Einzelplatz-Workstations.

Merkmale

- Unterstützt Auflösungen bis zu 2560 x 1600
- Wechsel zwischen PCs per Drucktaste, Hotkeys oder Wechselsoftware
- Platzsparendes Design, minimaler Platzbedarf
- Integrierte KVM-Kabel und Remote-Switch
- Wechselsoftware unterstützt PC- und Mac®-Plattformen
- Stromversorgung über USB - kein externes Netzteil erforderlich
- Unabhängiges Audio/Mikrofon-Switching für ununterbrochenes Audio
- Analog (3,5 mm) und DisplayPort-Audio wird unterstützt
- Unterstützt Hot-Plugging
- Remote-Switch an 1,5 m langem Kabel

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Audio	Ja
KVM-Ports	2
PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	DisplayPort
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Nein
Mit Kabeln	Ja
Reihenschaltung	Nein

Leistung



OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Ja
Audiospezifikationen	Analog (3,5 mm) und DisplayPort-Audio wird unterstützt
Portauswahlunterstützung	Drucktaste, Schnellasten und Software

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle(n)	3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	DisplayPort (20-polig)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Hostanschlüsse	3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	DisplayPort (20-polig)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS 10.6 bis 10.12
------------------------------	---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	OS-Kompatibilität bezieht sich nur auf die KVM-Software - der KVM selbst kann ohne Software auf jeder Plattform verwendet werden Wenn Sie den DisplayPort KVM für die Verwendung verschiedener Videoquellen oder Displays wie HDMI oder VGA umrüsten möchten, benötigen Sie aktive Adapter.
---------	--

Anzeiger

LED-Anzeiger	PC-Auswahlanzeige
--------------	-------------------



Strom	Mit Stromadapter	USB-betrieben
<hr/>		
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	0 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
<hr/>		
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Kunststoff
	Kabellänge	33.5 in [85 cm]
	Produktlänge	3.5 in [88.0 mm]
	Produktbreite	2.6 in [66.0 mm]
	Produkthöhe	0.9 in [23.0 mm]
	Produktgewicht	13.0 oz [367.0 g]
<hr/>		
Verpackungsinformationen	Package Length	9.8 in [25.0 cm]
	Package Width	6.4 in [16.3 cm]
	Package Height	2.4 in [62.0 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	16.9 oz [480.0 g]
<hr/>		
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	KVM Switch
		Software-CD
		Anleitung
<hr/>		

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.