

2-Port USB-C KVM Switch - 4K 60Hz HDMI - Kompakter Dual-Port UHD USB Typ-C
Desktop Mini KVM Switch mit USB-C Kabeln - Busbetrieben - MacBook iPad Pro
ThinkPad IdeaPad EliteBook

Produkt-ID: SV211HDUC



Mit diesem USB-C-KVM mit 2 Ports können Sie ganz einfach zwischen zwei USB-C- oder Thunderbolt3-Desktop- oder Laptop-Computern wechseln, und das mit nur einer Tastatur, einem HDMI-Monitor und einer Maus.

Durch die Verwendung von USB-C mit dem DP Alt-Modus muss bei diesem kompakten KVM-Switch nur ein einziges Kabel an jeden Ihrer Computer angeschlossen werden. Dies garantiert eine kleine Stellfläche und wenig Verkabelungsaufwand. Alle erforderlichen Kabel für den Anschluss Ihrer Computer sind im Lieferumfang enthalten, um eine problemlose Einrichtung direkt nach dem Auspacken zu gewährleisten.

Für eine einfache Bedienung verfügt der KVM über eine einzige Taste zum Umschalten zwischen den verbundenen Computern.

Der USB-C-KVM-Switch unterstützt UHD-Auflösungen von bis zu 4K (3840 x 2160) bei 60 Hz und kann problemlos ein großes HDMI 2.0-Display betreiben, sodass sich der Anzeigebereich maximieren lässt.

Zusammen mit dem USB-C-Design, das einen minimalen Verkabelungsaufwand sicherstellt, wird der KVM über Bus mit Strom versorgt. Dadurch wird der Kabelsalat weiter reduziert, da kein sperriges Netzteil erforderlich ist. Dank des leichten kleinen Formfaktors ist dieser Mini-KVM-Switch einfach bereitzustellen und ideal für mobile Mitarbeiter/Mitarbeiter mit Hotdesk geeignet.

Der KVM ist betriebssystemunabhängig und unterstützt alle Betriebssysteme einschließlich Windows, Linux, macOS, iPadOS (Apple iPad Pro) und Android. StarTech.com hat dieses Produkt gründlich getestet, um die Kompatibilität mit allen gängigen Gerätemarken wie Dell, HP, Apple und Lenovo sicherzustellen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Hochauflösende medizinische Bildgebung
- Digitale Signage-Serversteuerung
- Mobile Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Hotdesk

Merkmale

- **PLATZSPAREND:** Der kompakte USB-C-KVM-Switch ermöglicht das einfache Umschalten zwischen 2 USB-C- oder Thunderbolt 3-Desktop-PCs/-Laptops mit 1 Tastatur, Monitor und Maus; betriebssystemunabhängig und kompatibel mit dem Apple iPad Pro
- **USB-C KVM MIT 2 PORTS:** 4K 60 Hz UHD | 3840 x 2160 | HDMI 2.0 Ausgang | Wechsel durch Tastendruck | USB Stromversorgung | OS-unabhängig | Funktioniert mit Thunderbolt 3-Ports | Kabel im Lieferumfang enthalten
- **TRAGBAR:** USB-Funktion reduziert Kabelgewirr, da kein Netzteil erforderlich ist. Durch den leichten kleinen Formfaktor ist der Mini-KVM-Switch für mobile Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen mit Hotdesk einfach zu transportieren
- **SOFORT EINSATZBEREIT:** USB-C-Kabel für Hostcomputer sind im Lieferumfang des KVM-Switches mit zwei Ports enthalten. So erhalten Sie eine einfach zu implementierende Lösung, die sofort einsatzbereit ist; funktioniert mit beliebigen Marken wie Dell, HP, Apple und Lenovo
- **DER STARTECH.COM-VORTEIL:** StarTech.com bietet mit diesem KVM-Switch mit 2 Ports eine 2-Jahres-Garantie sowie einen kostenlosen mehrsprachigen technischen Support, der sich in Nordamerika befindet und rund um die Uhr verfügbar ist

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Audio

Ja

KVM-Ports	2
PC-Schnittstelle	USB-C
PC-Videotyp	USB-C (DP Alt-Mode)
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Nein
Mit Kabeln	Ja
Chipset-ID	Parade - PS176 VLI - VL170 Terminus - FE1.1S
Reihenschaltung	Nein

Leistung

OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
Video Revision	DisplayPort 1.2 HDMI 2.0
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Nein
Max. Datenübertragungsrate	480 Mbit/s
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	HDMI - 7.1 Channel Audio
Portauswahlunterstützung	Drucktaste
MTBF	50.000 Stunden

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle(n)	2 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
---------------------------	--------------------------------------

		1 - HDMI (19-polig)
	Hostanschlüsse	2 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Spezielle Hinweise/Anforderungen	System- und Kabelanforderungen	Ihre USB-C-Ports müssen DisplayPort über USB-C (DP Alt-Modus) unterstützen, damit sie mit diesem KVM-Switch funktionieren
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - Funktionales Display 2 - Port-Auswahl oder aktiver Host
Strom	Stromversorgung	Busgespeist
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur	5°C ~ 35°C
	Lagertemperatur	-20°C ~ 50°C
	Feuchtigkeit	20 % relative Luftfeuchtigkeit ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Kunststoff
	Produktlänge	5.5 in [14.0 cm]
	Produktbreite	2.8 in [7.2 cm]
	Produkthöhe	0.6 in [1.6 cm]
	Produktgewicht	11.2 oz [318.0 g]
Verpackungsinformationen	Paketmenge	1

Paketlänge	6.9 in [17.6 cm]
Paketbreite	4.9 in [12.4 cm]
Pakethöhe	3.4 in [8.6 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	15.5 oz [438.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - KVM Switch
	2 - 1m USB-C Kabel
	1 - Kurzanleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.